

# HC-NPT-3/4-M25 - Adaptrar

1686850

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1686850>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

NPT-adapter, IP68, upp till 5 bar, inkl. O-ringtätning, M25 till 3/4"



## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 1686850       |
| Antal/förp.                            | 25 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 25 Styck      |
| Försäljningskod                        | AF7DZX        |
| Produktnyckel                          | AF7DZX        |
| GTIN                                   | 4017918822712 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 58,56 g       |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 55,24 g       |
| Tullnummer                             | 74198090      |
| Ursprungsland                          | DE            |

# HC-NPT-3/4-M25 - Adaptrar

1686850

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1686850>




## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|            |             |
|------------|-------------|
| Produkttyp | NPT adapter |
|------------|-------------|

### Mått

|                             |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Måttskiss                   |  |
| Längd                       | 28 mm                                                                              |
| Längd anslutningsgänga      | 7 mm                                                                               |
| Längd utan anslutningsgänga | 21 mm                                                                              |
| Diameter                    | 25 mm                                                                              |
| Diameter anslutningsgänga   | 25 mm                                                                              |
| Gängtyp anslutningssida     | M25                                                                                |
| Gängtyp tätningssida        | 3/4" NPT                                                                           |

### Materialuppgifter

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Färg                      | mässingsfärgad      |
| Material                  | Mässing, förnicklad |
| Material, packning O-ring | NBR                 |

### Miljö- och livslängdsvillkor

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Omgivningsförhållanden |                                               |
| Skyddsklass            | IP68 (Beroende på förskruvningen som används) |
| Drifttemperatur        | -20 °C ... 80 °C                              |


# HC-NPT-3/4-M25 - Adaptrar

1686850

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1686850>



## Ritningar



Måttskiss

# HC-NPT-3/4-M25 - Adaptrar

1686850

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1686850>



## Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1686850>



**EAC**

Godkännande-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-NPT-3/4-M25 - Adaptrar

1686850

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1686850>



## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27140806 |
| ECLASS-13.0 | 27140806 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000938 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31163000 |
|-------------|----------|

# HC-NPT-3/4-M25 - Adaptrar

1686850

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1686850>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja   |
| undantagsregler i den mån de är kända   | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina. |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)          |
| SCIP                                               | 2f8e2b00-c2b2-4a93-b8bd-b38917dac445 |

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)