


VS-15-ST-DSUB/16-MPT-0,5 - D-SUB-kontaktinsats



1688078

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1688078>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



D-SUB kontaktinsats, skalstorlek 2, med 15 signalkontakter, typ av kontakt hane, skruvanslutning, rak, för monteringsramar och kåpor med kapslingsklass IP67

Fördelar

- Skruvanslutning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1688078
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ABNCAA
Produktnyckel	ABNCAA
GTIN	4017918179564
Vikt per styck (inklusive förpackning)	17,27 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	15,1 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

1688078

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1688078>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kontaktinsats
Användning	Kombinationskontaktinsats
Konstruktion	D-SUB
Poltal	15
Anslutning	D-SUB 15
Skärmad	nej

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkspänning (III/3)	60 V
Märkström	5 A
Isolationsmotstånd	$\geq 5000 \text{ M}\Omega$
Övergångsresistans per kontaktpar	$\leq 2,5 \text{ m}\Omega$
Överföringsmedium	Koppar

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Skruvanslutning
----------------	-----------------

Mått

Bredd	39,3 mm
Höjd	12,6 mm
Längd	48 mm

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	Stål
Material kåpans yta	förtennt
Material, kontakt	kopparlegering
Material, kontaktyta	Au/Ni

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≤ 200
Instickskraft per signalkontakt	$\leq 3,30 \text{ N}$
Utdragskraft per signalkontakt	$\leq 2,2 \text{ N}$

Miljö- och livslängdsvillkor

VS-15-ST-DSUB/16-MPT-0,5 - D-SUB-kontaktinsats



1688078

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1688078>

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-20 °C ... 80 °C

Montering

Monteringssätt	Hål
----------------	-----

1688078

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1688078>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	68c12945-45a9-433b-9009-2386a8d401bf