

VS-09-BU-DSUB-CD-B - D-SUB-kontakthållare



1688861

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1688861>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

D-SUB-kontaktledare, skalstorlek 1, för 9 signalkontakter, typ av kontakt hona, för crimpkontakter, rak, montering med 3-mm-hål, för monteraramar och kåpor VS-09-...



Fördelar

- D-SUB 9-anslutning
- Kompatibel med IP67 munstyckskapsling och monteringsramar
- Lätt montering

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1688861
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	ABNCAB
Produktnyckel	ABNCAB
GTIN	4017918822996
Vikt per styck (inklusive förpackning)	10,34 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	4,87 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	Testspänning endast i kombination med crimpkontakt artnr: 1418788.
---------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kontaktinsats
Konstruktion	D-SUB
Poltal	9
Anslutning	D-SUB
Antal kortplatser	1
Skärmad	ja

Isoleringsgenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkspänning enligt IEC 61076-2-101	400 V
Märkspänning (III/3)	125 V
Dimensionerad stötspänning	1 kV
Märkström	5 A (vid 20 °C)
Isolationsspänning	1500 V
Överföringsmedium	Koppar

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Crimpanslutning
----------------	-----------------

Mått

Bredd	17,9 mm
Höjd	12,93 mm
Längd	31,19 mm

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	Metall
Material kåpans yta	metalliserad
Material, kontaktyta	Guld
Material kontaktinsats	glasfiberförstärkt termoplast UL 94 V0

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 500
---------------------	-------

VS-09-BU-DSUB-CD-B - D-SUB-kontakthållare



1688861

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1688861>

Instickskraft per signalkontakt	≤ 3,40 N
---------------------------------	----------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-55 °C ... 130 °C

Montering

Monteringssätt	Skruvmontering
----------------	----------------

VS-09-BU-DSUB-CD-B - D-SUB-kontakthållare

1688861

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1688861>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1688861>



UL Recognized

Godkännande-ID: E118976

1688861

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1688861>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---