

VS-PSC 1,5/3-M - Kretskort-grunddel



1689310

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1689310>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

POWER-SUBCON-grunddel, för monteringssidan, skärmad, färg: grön



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1689310
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	ABNCAB
Produktnyckel	ABNCAB
GTIN	4017918883768
Vikt per styck (inklusive förpackning)	6,89 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	5,469 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	PL

VS-PSC 1,5/3-M - Kretskort-grunddel

1689310

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1689310>



Tekniska data

Anmärkning

Drifthanvisning	MINI-COMBICON-kontakter får endast brytas utan belastning. Om mindre effekter måste brytas av driftskäl, kan erfarenhetsvärden erhållas på förfrågan.
-----------------	---

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kontaktinsats
Konstruktion	D-SUB
Poltal	3

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3

Elektriska egenskaper

Märkspänning (III/3)	250 V
Dimensionerad stötspänning	4 kV
Märkström	8 A
Övergångsresistans	3 mΩ
Isolationsmotstånd	1 TΩ
Överföringsmedium	Koppar

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Kretskortsanslutning
----------------	----------------------

Mått

Bredd	30,8 mm
Höjd	13,7 mm
Längd	20,8 mm

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material, kontakt	kopparlegering
Material, kontaktyta	förzinkad
Material kontaktinsats	PA

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 100
---------------------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

VS-PSC 1,5/3-M - Kretskort-grunddel



1689310

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1689310>


Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-20 °C ... 80 °C

Montering


Monteringssätt	Gänga
----------------	-------

Ritningar

Schematisk ritning



Borrplan/lödöns geometri



Borrplan

VS-PSC 1,5/3-M - Kretskort-grunddel

1689310

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1689310>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-PSC 1,5/3-M - Kretskort-grunddel



1689310

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1689310>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com