


VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - D-SUB-kontaktinsats



1689789

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1689789>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



D-SUB kontaktinsats, skalstorlek 3, med 25 signalkontakter, typ av kontakt hane, skruvanslutning, rak, för monterageramar och kåpor med kapslingsklass IP67

Fördelar

- Lätt montering
- Skruvanslutning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1689789
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ABNCAA
Produktnyckel	ABNCAA
GTIN	4017918914080
Vikt per styck (inklusive förpackning)	25,85 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	25,85 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kontaktinsats
Konstruktion	D-SUB
Poltal	25
Anslutning	D-SUB
Skärmad	nej

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkspänning (III/3)	60 V
Märkström	5 A
Isolationsmotstånd	$\geq 5000 \text{ M}\Omega$
Övergångsresistans per kontaktpar	$\leq 2,5 \text{ m}\Omega$
Överföringsmedium	Koppar

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Skruvanslutning
----------------	-----------------

Mått

Bredd	12,6 mm
Höjd	63 mm
Längd	53,5 mm

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material, kontakt	kopparlegering
Material, kontaktyta	Guld på nickel
Material kontaktinsats	PBTP

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 200
Instickskraft per signalkontakt	$\leq 3,30 \text{ N}$
Utdragskraft per signalkontakt	$\leq 2,2 \text{ N}$

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
----------------	------

VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - D-SUB-kontaktinsats



1689789

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1689789>

Drifttemperatur	-20 °C ... 70 °C
-----------------	------------------

Montering

Monteringssätt	Hål
----------------	-----

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	9ca9e77c-8ed2-4351-8ecd-70faf9783b4c