

VS-25-BU-DSUB-CD-G - D-SUB-kontakthållare



1689941

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1689941>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

D-SUB-kontaktledare, skalstorlek 3, för 25 signalkontakter, typ av kontakt hona, för crimpkontakter, rak, montering med gänga M3, för montageramar VS-25-...



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1689941
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	ABNCAB
Produktnyckel	ABNCAB
GTIN	4017918914349
Vikt per styck (inklusive förpackning)	16,17 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	16,17 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kontaktinsats
Konstruktion	D-SUB
Poltal	25
Anslutning	D-SUB
Antal kortplatser	1
Skärmad	ja

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkspänning enligt IEC 61076-2-101	400 V
Märkspänning (III/3)	125 V
Märkström	5 A (vid 20 °C)
Isolationsspänning	1200 V
Överföringsmedium	Koppar

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Crimpanslutning
----------------	-----------------

Mått

Bredd	18,1 mm
Höjd	12,93 mm
Längd	53,42 mm

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	Metall
Material kåpans yta	metalliserad
Material, kontakt	kopparlegering
Material, kontaktyta	Guld
Material kontaktinsats	glasfiberförstärkt termoplast UL 94 V0

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 500
Instickskraft per signalkontakt	≤ 3,40 N

Miljö- och livslängdsvillkor

VS-25-BU-DSUB-CD-G - D-SUB-kontakthållare



1689941

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1689941>

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-55 °C ... 130 °C

Montering

Monteringssätt	Skruvmontering
----------------	----------------

VS-25-BU-DSUB-CD-G - D-SUB-kontakthållare

1689941

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1689941>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1689941>



UL Recognized

Godkännande-ID: E118976

VS-25-BU-DSUB-CD-G - D-SUB-kontakthållare



1689941

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1689941>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(a), 6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	78832de1-e881-4b7b-bfce-de4900ae908a