

SACB-4/ 4-L-M23 - Splittbox

1692404

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1692404>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Splittbox, användning: Standard, anslutningstyp: M12-hona Plast, antal kortplatser: 4, poltal: 4, kodning: A, kontaktanslutning: enkelt, statusindikering: ja, PNP; stamkabelanslutning: M23-anslutning 90°, skärm: nej

Fördelar

- Säker i fält tack vare gjuten kapsling och höga skyddsklasser
- Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1692404
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF3CBB
Produktnyckel	AF3CBB
GTIN	4017918177867
Vikt per styck (inklusive förpackning)	112,8 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	104 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	PL

SACB-4/ 4-L-M23 - Splittbox

1692404

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1692404>



Tekniska data

Anmärkning

Montageanvisning	OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrakter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t. ex. med hjälp av buntband.
Användningsanvisning	Platser som inte är belagda ska förslutas före idrifttagningen. Passande förslutningselement finns under "Tillbehör".

Artikelegenskaper

Produkttyp	Splittbox
Användning	Standard
Poltal	4
Antal kortplatser	4
Kodning	A
LED	ja

Systemegenskaper

Lokal diagnostik

Övervakad funktion	Spänningsförsörjning
optisk framställning	LED grön

Elektriska egenskaper

Maximal driftspänning U_{max}	30 V DC
Lokal diagnos	Spänningsförsörjning LED grön
	Statusindikering I/O LED gul
Märkspänning U_N	24 V DC
Märkström totalt	12 A
Strömbelastningsförmåga per krets max.	2 A
Strömbelastningsförmåga per kontakt	4 A

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutning givare/ställdon	M12-hona
Åtdragningsmoment kontakt givarkabel	0,4 Nm

Anslutning

Kontakt/pol = ledarfärg eller anslutning	1 / 4 (A) = 1
	2 / 4 (A) = 2
	3 / 4 (A) = 3
	4 / 4 (A) = 4
	1-4 / 1 (+ 24 V) = 11
	1-4 / 3 (0 V) = 9+10

SACB-4/ 4-L-M23 - Splittbox

1692404

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1692404>



1-4 / 5 (PE) = 12


Signalering

Statusindikering finns

ja

Mått

Måttskiss



Bredd

54 mm

Höjd

26 mm

Längd

117 mm

Materialuppgifter

Material Gänghylsa

PA

Material Kåpa

PA

Brännbarhetsklass enligt UL 94

V0

Material, packning O-ring

NBR

Material, kontakt

CuSn

Material, kontaktyta

Ni/Au

Material kontaktinsats

PA

Material kontakt stamkabelsida

Cu-legering

Material kontaktyta stamkabelsida

förgylld

Kabel/ledare

Anslutningstyp

M23-anslutning

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP65

IP67

Drifttemperatur

-20 °C ... 75 °C

SACB-4/ 4-L-M23 - Splittbox


1692404

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1692404>




Ritningar

Måttskiss




Schematisk ritning



M12-kontakt hona, 4-polig

Schematisk ritning



M23-kontakt hane, 12-polig

SACB-4/ 4-L-M23 - Splittbox



1692404

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1692404>

Godkännanden

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1692404>

 cUL Recognized Godkännande-ID: E118976				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	24 V	-	22 - 16	-

 UL Recognized Godkännande-ID: E118976				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	24 V	-	22 - 16	-

SACB-4/ 4-L-M23 - Splittbox

1692404

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1692404>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440111
ECLASS-15.0	27440111

ETIM

ETIM 9.0	EC003558
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACB-4/ 4-L-M23 - Splittbox

1692404

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1692404>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	4b8fac72-9d25-4723-b63c-49fe08b47904

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com