

SAC-5P-M12YF/2XM12FS VP - Y-fördelare



1698013

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1698013>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Y-fördelare, 5-polig, Honkontakt rak M12, kodning: A, på Honkontakt rak M12, kodning: A och Honkontakt rak M12, kodning: A, parallell fördelare

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1698013
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	5 Styck
Försäljningskod	AF1GAB
Produktnyckel	AF1GAB
GTIN	4017918198138
Vikt per styck (inklusive förpackning)	32,6 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	29,4 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SAC-5P-M12YF/2XM12FS VP - Y-fördelare



1698013

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1698013>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Y-fördelare
Poltal	5
Kodning	A

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	3

Elektriska egenskaper

Isolationsmotstånd	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
--------------------	----------------------------

Signalering

Statusindikering	nej
Statusindikering finns	nej

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Material, packning	NBR
Material handtag	TPU, svårantändlig, självslocknande
Material, kontakt	CuZn
Material, kontaktyta	Ni/Au
Material kontaktinsats	TPU GF
Material skruvanslutning	Förzinkat gjutgods, förnicklat

Kontakt

Anslutning 1

Konstruktion	Honkontakt rak M12
Kodningstyp	A

Anslutning 2

Konstruktion	Honkontakt rak M12
Kodningstyp	A

Anslutning 3

Konstruktion	Honkontakt rak M12
Kodningstyp	A

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 100
---------------------	------------

SAC-5P-M12YF/2XM12FS VP - Y-fördelare



1698013

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1698013>

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
	IP67
	IP68
Drifttemperatur	-25 °C ... 90 °C


Ritningar

Schematisk ritning



Polbild hona M12, 5-polig, A-kodad, sett från honsidan

Schematisk ritning



Polbild hona M12, 5-polig, A-kodad, sett från honsidan

SAC-5P-M12YF/2XM12FS VP - Y-fördelare



1698013

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1698013>

Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1698013>

 UL Listed Godkännande-ID: E221474				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	30 V	4 A	-	-

 cUL Listed Godkännande-ID: E221474				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	30 V	4 A	-	-

SAC-5P-M12YF/2XM12FS VP - Y-fördelare



1698013

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1698013>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440106
ECLASS-15.0	27440106

ETIM

ETIM 9.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---