

EBPL 2-3,81 - Insticksbrygga

1733495

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1733495>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Insticksbrygga för kontakter med skruvanslutning i raster 3,81 mm



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1733495
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	AAHZFB
Produktnyckel	AAHZFB
GTIN	4046356165983
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,222 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,215 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	PL

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Brygga
Produktfamilj	EBP
Produktserie	COMBICON Connectors Special
Poltal	2
Delning	3,81 mm
Antal anslutningar	2
Antal rader	1
Antal potentialer	2

Mått

Delning	3,81 mm
---------	---------

Materialuppgifter

Materialuppgifter - kontakt

Anmärkning	WEEE/RoHS konform, whisker-fri enligt IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material, kontakt	Kopparlegering

Materialuppgifter - kapsling

Färg (Kapsling)	grå (7042)
Isolationsmaterial	PA
Isolationsgrupp	I
CTI enligt IEC 60112	600
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Glödtråds-brandsäkerhetstal GWFI enligt EN 60695-2-12	850
Glödtråds-antändningstemperatur GWIT enligt EN 60695-2-13	775
Kultrycktestets temperatur enligt EN 60695-10-2	125 °C

Kontakt

Anslutning 1

Isolationsmaterial	PA
CTI enligt IEC 60112	600

EBPL 2-3,81 - Insticksbrygga

1733495

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1733495>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-15.0	27460406
ECLASS-15.0	27460406

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com