

RZ 2,5-DMKDS - Delningsutökare



1740042

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1740042>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Rasterdistansstykke, ökar rastret med 2,5 mm, sätts ihop med samma form som plinten

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1740042
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	AARZCA
Produktnyckel	AARZCA
GTIN	4017918028206
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,542 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,51 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	PL

RZ 2,5-DMKDS - Delningsutökare



1740042

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1740042>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Delningsutökare
Produktfamilj	DECKEL + RZ + DP
Poltal	1
Delning	0 mm

Materialuppgifter

Färg (Kapsling)	grön (RAL 6021)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0

Mått

Bredd	2,5 mm
Bygghöjd	20 mm
Höjd	20 mm
Längd	27,78 mm
Delning	-

RZ 2,5-DMKDS - Delningsutökare



1740042

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1740042>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27460407
ECLASS-15.0	27460407

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RZ 2,5-DMKDS - Delningsutökare



1740042

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1740042>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com