

# HC-B 24-SMQ-67/M1PG21 - Kapsling



1771969

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1771969>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Sockelhus, med tvärbygel, höjd 67 mm, med förskruvning, 1x Pg21

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 1771969       |
| Antal/förp.                            | 10 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 1 Styck       |
| Försäljningskod                        | AF7AAC        |
| Produktnyckel                          | AF7AAC        |
| GTIN                                   | 4017918036645 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 424,33 g      |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 424,33 g      |
| Tullnummer                             | 85389099      |
| Ursprungsland                          | DE            |

# HC-B 24-SMQ-67/M1PG21 - Kapsling



1771969

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1771969>

## Tekniska data


### Anmärkning

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| Allmänt | för kontaktinsatser HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M |
|---------|--------------------------------------------------------|

### Artikelegenskaper

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Produkttyp          | Kåpa med bygellås |
| Kapslingstyp        | Sockelhus         |
| Användning          | Standard          |
| Konstruktion        | B24               |
| Antal kabelutgångar | 1                 |
| Typ av förskruvning | 1x Pg21           |
| Skärmad             | nej               |
| Kabelanslutning     | på sidan          |
| Pg-genomföring      | med               |

### Mått

|                            |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Måttskiss                  |  |
| Bredd                      | 57 mm                                                                                |
| Höjd                       | 67 mm                                                                                |
| Längd                      | 144 mm                                                                               |
| Nyckelvidd kopplingsmutter | 28 mm                                                                                |

### Materialuppgifter

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Material Skruvanslutning        | Mässing, förnicklad       |
| Material, packning Kabeltätning | NBR                       |
| Kåpans material                 | Aluminiumpressgjutning    |
| Material kåpans yta             | pulvriserad yta, grå      |
| Material, skyddslöck            | PA                        |
| Material, låsbygel              | Rostfritt stål, grepp: PA |

### Mekaniska egenskaper

#### Mekaniska data

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Typ av förskruvning | 1x Pg21 |
| Låstyp              | Bygel   |

### Kabel/ledare

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Ledarens ytterdiameter Kabel 1 | 10 mm ... 19 mm |
|--------------------------------|-----------------|

# HC-B 24-SMQ-67/M1PG21 - Kapsling

1771969

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1771969>



## Anslutningsdata

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Ledarens ytterdiameter | 10 mm ... 19 mm |
|------------------------|-----------------|

## Miljö- och livslängdsvillkor

### Omgivningsförhållanden

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Skyddsklass     | IP65              |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 125 °C |


# HC-B 24-SMQ-67/M1PG21 - Kapsling

1771969

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1771969>



## Ritningar



Måttskiss

# HC-B 24-SMQ-67/M1PG21 - Kapsling

1771969

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1771969>



## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
|-------------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261501 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|