

HC-D 7-KML-51/M1PG11/PA - Kapsling



1772308

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1772308>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kopplingskåpa med längsbygel, höjd 60,5 mm, med förskruvning, 1 x Pg11, material PA

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1772308
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7AAE
Produktnyckel	AF7AAE
GTIN	4017918036973
Vikt per styck (inklusive förpackning)	32,67 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	32,67 g
Tullnummer	85472000
Ursprungsland	DE

HC-D 7-KML-51/M1PG11/PA - Kapsling



1772308

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1772308>

Tekniska data


Anmärkning

Allmänt	för kontaktinsatser HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
---------	---

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kåpa med bygellås
Kapslingstyp	Kopplingskåpa
Användning	Standard
Konstruktion	D7
Antal kabelutgångar	1
Typ av förskruvning	1x Pg11
Skärmad	nej
Kabelanslutning	rak
Pg-genomföring	med

Mått

Måttskiss	
Bredd	34 mm
Höjd	60,5 mm
Längd	26,5 mm
Nyckelvidd kopplingsmutter	18 mm

Materialuppgifter

Material, packning Kabeltätning	NBR
Kåpans material	PA
Material kåpans yta	PA, ljusgrå
Material, låsbygel	PA

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data	
Typ av förskruvning	1x Pg11
Låstyp	Bygel

Kabel/ledare

HC-D 7-KML-51/M1PG11/PA - Kapsling

1772308

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1772308>



Ledarens ytterdiameter Kabel 1	7,5 mm ... 12,5 mm
--------------------------------	--------------------

Anslutningsdata

Ledarens ytterdiameter	7,5 mm ... 12,5 mm
------------------------	--------------------


Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP54
	IP65 (med tätningsskruv)
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C

Ritningar

Måttskiss



Måttskiss

HC-D 7-KML-51/M1PG11/PA - Kapsling

1772308

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1772308>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

HC-D 7-KML-51/M1PG11/PA - Kapsling



1772308

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1772308>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com