

# HC-D 15-ADP/1 DSUB 25 - Adapterplatta



1775266

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1775266>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



D-SUB adapterplatta, för bestyckning med en D-SUB kontakt, poltal 25, kapslingsserie HC-B 15.

..

## Produktbeskrivning

Adapterplatta, inkl. montageskruvar

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 1775266       |
| Antal/förp.                            | 2 Styck       |
| Minsta beställningsantal               | 2 Styck       |
| Försäljningskod                        | AF7AZD        |
| Produktnyckel                          | AF7AZD        |
| GTIN                                   | 4017918037994 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 8,14 g        |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 8,14 g        |
| Tullnummer                             | 39269097      |
| Ursprungsland                          | DE            |

# HC-D 15-ADP/1 DSUB 25 - Adapterplatta



1775266

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1775266>

## Tekniska data


### Anmärkning

|         |                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| Allmänt | HEAVYCON-kapslingar, konstruktion D15, för användning i monteringskapslingar |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|

### Artikelegenskaper

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Produkttyp           | Adapterplatta |
| Konstruktion         | D15           |
| Poltal               | 25            |
| Packning tillgänglig | ja            |

### Mått

|           |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Måttskiss |  |
| Bredd     | 23 mm                                                                               |
| Höjd      | 7 mm                                                                                |
| Längd     | 57 mm                                                                               |

### Materialuppgifter

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Material                       | PA |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |

### Miljö- och livslängdsvillkor

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Omgivningsförhållanden |                   |
| Drifttemperatur        | -20 °C ... 100 °C |

### Montering

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montageanvisning | <p>Med monteringskruvar: 1) Plåtskruv Phillips 2,9x6,2 / 2) M3x10 DIN 84</p> <p>Adapterplattans monteringsläge i kåpan: <b>T</b> är synlig efter montering i kapslingen. Adapterplattans monteringsläge i monterings- / sockel- / kopplingskapsling: <b>A</b> är synlig efter montering i kapslingen. D-SUB:ens monteringsläge (efter montering i kapslingen): före monteringsplattan (frontväggsmontage)</p> |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# HC-D 15-ADP/1 DSUB 25 - Adapterplatta


1775266

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1775266>



## Ritningar

Måttskiss



Se monteringsinstruktion

# HC-D 15-ADP/1 DSUB 25 - Adapterplatta

1775266

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1775266>



## Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1775266>



**EAC**

Godkännande-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-D 15-ADP/1 DSUB 25 - Adapterplatta



1775266

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1775266>

## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440201 |
| ECLASS-15.0 | 27440201 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002309 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# HC-D 15-ADP/1 DSUB 25 - Adapterplatta



1775266

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1775266>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)