

HC-B 16-ADP/1 DSUB 50 - Adapterplatta



1775538

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1775538>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



D-SUB adapterplatta, för bestyckning med en D-SUB kontakt, poltal 50, kapslingsserie HC-B 16.
..

Produktbeskrivning

Adapterplatta, inkl. montageskruvar

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1775538
Antal/förp.	2 Styck
Minsta beställningsantal	2 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	AF7AZD
Produktnyckel	AF7AZD
GTIN	4017918038137
Vikt per styck (inklusive förpackning)	17,37 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	14,51 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

HC-B 16-ADP/1 DSUB 50 - Adapterplatta



1775538

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1775538>

Tekniska data


Anmärkning

Allmänt	För HEAVYCON-ADVANCE kåpor och HEAVYCON kåpor av typ B16
---------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Adapterplatta
Konstruktion	B16
Poltal	50
Packning tillgänglig	nej

Mått

Måttskiss	
Bredd	34,5 mm
Höjd	10 mm
Längd	85 mm

Materialuppgifter

Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 °C ... 100 °C
-----------------	-------------------

Montering

Montageanvisning	Monteringsskruvar: 1) Plåtskruv spår 2,9x6,5 DIN 7971 2) M3x14 spår DIN 84 Adapterplattans monteringsläge i kåpan: T är synlig efter montering i kapslingen. Adapterplattans monteringsläge i monterings- / sockel- / kopplingskapsling: A är synlig efter montering i kapslingen. D-SUB:ens monteringsläge (efter montering i kapslingen): före monteringsplattan (frontväggsmontage)
------------------	--


HC-B 16-ADP/1 DSUB 50 - Adapterplatta



1775538

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1775538>

Ritningar



Se monteringsinstruktion

HC-B 16-ADP/1 DSUB 50 - Adapterplatta



1775538

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1775538>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440201
ECLASS-13.0	27440201

ETIM

ETIM 9.0	EC002309
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-B 16-ADP/1 DSUB 50 - Adapterplatta



1775538

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1775538>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(a), 6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	a217f4c2-03b1-431a-9089-f2e97c21d567

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com