

PV-FT-C NUT BK - Förskruvning

1775880

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1775880>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Förskruvning, Artikelserie: SUNCLIX, Antal/förp.: 100 st. (plastpåse)



Produktbeskrivning

Mutter för fastsättning av SUNCLIX vägg-genomföringar i kapslingen. NB: Dessa muttrar ska alltid beställas separat!

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1775880
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	ABLBZC
Produktnyckel	ABLBZC
GTIN	4046356511766
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1,604 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1,496 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Anmärkning

Anvisning vid beställning:	Antal/förp.: 100 st. (plastpåse)
Säkerhetsnotering	
Säkerhetsnotering	• VARNING: Endast felfria produkter får tas i drift. Produkterna måste regelbundet kontrolleras beträffande skador. Ta genast defekta produkter ur drift. Byt ut skadade produkter. En reparation är inte möjlig. • VARNING: Produkten får endast installeras och driftsättas av elektrotekniskt kvalificerad fackpersonal, under iakttagande av följande säkerhetsnoteringer. Den kvalificerade personalen måste vara förtrogen med grunderna för elektroteknik. De måste ha tillräcklig kunskap för att kunna identifiera och undvika risker. Motsvarande symbol på förpackningen indikerar att elektroteknisk personal krävs för installation och drift. - VARNING: Kontakter får inte kopplas till eller från under elektrisk belastning. En användning som är felaktig eller inte följer föreskrifterna, kan leda till person- och/eller saksador. • Produkterna är avsedda för användningsområden inom konstruktionen av anläggningar, styrsystem och elektrisk utrustning. • Konfektionerade produkter får inte manipuleras eller öppnas på ett felaktigt sätt. • Använd endast motkontakter som är specificerade enligt angivna normer i de tekniska data (t.ex. de som är listade i produkttillbehör på webben under phoenixcontact.com/products). • Om produkten används direkt ihop med produkter från en tredje part ligger ansvaret hos användaren. - Vid driftspänningar > 50 VAC måste elektriskt ledande kontaktkapslingar jordas • Observera en fackmässigt korrekt anslutning av skydds- eller funktionsjorden. • Observera uppgifterna i de tekniska data. Uppgifterna finns angivna på följande ställen: - o På produkten - o På förpackningens etikett - o I den medlevererade dokumentationen - o På webben under phoenixcontact.com/products vid relevant produkt • Observera monteringsanvisningarna/design in-dokumenten för produkten i nedladdningsområdet på vår hemsida under phoenixcontact.com/products. • Skydda kontakter som inte är anslutna med en skyddskåpa. Lämpligt tillbehör finns i artikelns tillbehörsområde på webben under phoenixcontact.com/products vid relevant produkt • Kontakterna blir varma vid normaldrift. Beroende på omgivningsförhållandena kan kontaktens yta värmas upp ytterligare. I det här fallet är användaren ansvarig för att varningsanvisningar sätts upp (bsp. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). • Använd endast kontakten när den är fullständigt isatt och låst.

PV-FT-C NUT BK - Förskruvning

1775880

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1775880>



- Observera att dragbelastningen på kontakterna inte överskrider gränserna som har fastställts enligt gällande standarder.
- Beakta ledningens minimala böjningsradie. Dra ledningen utan att den vrids.

Artikelegenskaper

Produkttyp	Monteringsmaterial
Produktfamilj	SUNCLIX
Delning	5,08 mm

Mått

Bredd	17 mm
Höjd	10 mm
Längd	19 mm
Delning	5,08 mm

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Isolationsgrupp	I
Kontaktyta	Tenn Sn
Material skruvanslutning	PA

Kabel/ledare

oljebeständighet	nej
------------------	-----

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Låstyp	Mutter
--------	--------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 85 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 50 °C
oljebeständighet	nej

Standarder och bestämmelser

oljebeständighet	nej
------------------	-----

PV-FT-C NUT BK - Förskruvning

1775880

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1775880>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-15.0	27440192
ECLASS-13.0	27440192

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161700
-------------	----------

PV-FT-C NUT BK - Förskruvning

1775880

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1775880>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com