

IC-DFR 15 - Tillbehör



1852150

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1852150>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Montageram, märkarea: 2,5 mm², färg: grön, antal potentialer: 15, antal rader: 1, poltal: 15, antal anslutningar: 15, artikelserie: IC-DFR, delning: 5,08 mm, förpackningstyp: förpackade i kartong, Dessa montageramar ska endast användas tillsammans med IC 2,5/...-STGF-5,08

Fördelar

- Genomföringsmonteringsramar för inverterade COMBICON-kontakter IC 2,5/-STGF-5,08
- Kabelanslutning på enhetens insida möjliggör flexibel positionering av skåpsgenomföringen
- Fästfläns reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
- Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen

Affärsmässiga uppgifter


Artikelnr	1852150
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	AAHZBE
Produktnyckel	AAHZBE
GTIN	4017918109035
Vikt per styck (inklusive förpackning)	3,545 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	3,275 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	PL

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Montageram
Produktfamilj	IC-DFR
Produktserie	COMBICON Connectors Special
Konstruktion	Montageram för genomföring
Poltal	15
Delning	5,08 mm
Antal anslutningar	15
Antal rader	1
Antal potentialer	15

Mått

Måttskiss	
Delning	5,08 mm
Bredd [b]	99,87 mm
Höjd [h]	16,75 mm
Längd [l]	19 mm
Bygghöjd	16,75 mm

Materialuppgifter

Materialuppgifter - kapsling

Färg (Kapsling)	grön (6021)
Isolationsmaterial	PA
Isolationsgrupp	I
CTI enligt IEC 60112	600
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Glödtråds-brandsäkerhetstal GWFI enligt EN 60695-2-12	850
Glödtråds-antändningstemperatur GWIT enligt EN 60695-2-13	775
Kultrycktestets temperatur enligt EN 60695-10-2	125 °C

Kontakt

Anslutning 1

Isolationsmaterial	PA
CTI enligt IEC 60112	600

Förpackningsuppgifter

IC-DFR 15 - Tillbehör


1852150

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1852150>



Förpackningstyp	förpackade i kartong
-----------------	----------------------

Ritningar



Mått b: 10,84 mm + (poltal x 5,08 mm)

Mått c: mått b + 5,83 mm

IC-DFR 15 - Tillbehör

1852150

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1852150>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27460405
ECLASS-15.0	27460405

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,053 kg CO2e
---------	---------------