

WR-OEF-PG29 - Öppnare för samlingsrör



1853641

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1853641>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Öppnare för samlingsrör, för lossning av förskruvningen från samlingsröret, storlek Pg29

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1853641
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	5 Styck
Försäljningskod	AF7AZW
Produktnyckel	AF7AZW
GTIN	4017918134303
Vikt per styck (inklusive förpackning)	7,77 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	7,77 g
Tullnummer	82055980
Ursprungsland	DE

WR-OEF-PG29 - Öppnare för samlingsrör



1853641

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1853641>

Tekniska data

Artikelegenskaper


Produkttyp	Monteringsmaterial
Pg-genomföring	Pg29

Materialuppgifter

Material	PA
----------	----

Ritningar

Måttskiss



Monteringshandledning för samlingsröret Pg29

a = samlingsrörs-förskruvning


b = samlingsrör

c = öppnare

Monteringsinstruktion:

Vrid in samlingsröret i spåret för att få ett runt införingshål. Den ljusare tätningen (visas inte i monteringsskissen) placeras i samlingsrörs-förskruvningen under spärrhakarna. Den mörkare yttre packningen (visas inte i monteringsskissen) träs över förskruvningen från utsidan. Slutligen sticks samlingsröret in i förskruvningen till anslag och snäpps fast ordentligt. För att öppna förskruvningen sticks den gula öppnaren in mellan spärrhakarna och samlingsröret med ett kraftigt tryck och samlingsröret kan dras ut.

Måttskiss



Monteringshandledning för samlingsröret M32

a = samlingsrörs-förskruvning

b = samlingsrör

c = öppnare

Monteringsinstruktion:

Vrid in samlingsröret i spåret för att få ett runt införingshål. Den ljusare tätningen (visas inte i monteringsskissen) placeras i samlingsrörs-förskruvningen under spärrhakarna. Den mörkare yttre packningen (visas inte i monteringsskissen) träs över förskruvningen från utsidan. Slutligen sticks samlingsröret in i förskruvningen till anslag och snäpps fast ordentligt. För att öppna förskruvningen sticks den gula öppnaren in mellan spärrhakarna och samlingsröret med ett kraftigt tryck och samlingsröret kan dras ut.

WR-OEF-PG29 - Öppnare för samlingsrör



1853641

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1853641>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com