

VC-K-T4-R-M25 - Kåpöverdel

1855133

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1855133>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kåpöverdel, Artikelserie: VARIOCON, konstruktion: VC4, färg: grå, Vid användning av fiberoptisk kabel bör kabeltillverkarens böjradie beaktas.

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1855133
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	5 Styck
Försäljningskod	ABLAAA
Produktnyckel	ABLAAA
GTIN	4017918970888
Vikt per styck (inklusive förpackning)	86,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	75,86 g
Tullnummer	85472000
Ursprungsland	PL

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	Vid användning av fiberoptisk kabel bör kabeltillverkarens böjradie beaktas.
---------	--

Säkerhetsnotering

Säkerhetsnotering	VARNING: Kontakter får inte kopplas till eller från under elektrisk belastning. En användning som är felaktig eller inte följer föreskrifterna, kan leda till person- och/eller saksador. • VARNING: Endast felfria produkter får tas i drift. Produkterna måste regelbundet kontrolleras beträffande skador. Ta genast defekta produkter ur drift. Byt ut skadade produkter. En reparation är inte möjlig. • VARNING: Produkten får endast installeras och driftsättas av elektrotekniskt kvalificerad fackpersonal, under iakttagande av följande säkerhetsnoteringer. Den kvalificerade personalen måste vara förtrogen med grunderna för elektroteknik. De måste ha tillräcklig kunskap för att kunna identifiera och undvika risker. Motsvarande symbol på förpackningen indikerar att elektroteknisk personal krävs för installation och drift. • Produkterna är avsedda för användningsområden inom konstruktionen av anläggningar, styrsystem och elektrisk utrustning. • När kontakter används utomhus måste de skyddas separat mot miljöpåverkan. • Konfektionerade produkter får inte manipuleras eller öppnas på ett felaktigt sätt. • Använd endast motkontakter som är specificerade enligt angivna normer i de tekniska data (t.ex. de som är listade i produkttillbehör på webben under phoenixcontact.com/products). • Om produkten används direkt ihop med produkter från en tredje part ligger ansvaret hos användaren. Vid driftspänningar > 50 VAC måste elektriskt ledande kontaktkapslingar jordas • Observera en fackmässigt korrekt anslutning av skydds- eller funktionsjorden. • För kombinationen av flera strömkretsar i en kabel och/eller i en kontakt gäller VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 och DIN EN 60 204/11. 98 § 14.1.3 • Observera uppgifterna i de tekniska data. Uppgifterna finns angivna på följande ställen: - o På produkten - o På förpackningens etikett - o I den medlevererade dokumentationen - o På webben under phoenixcontact.com/products vid relevant produkt • Använd enbart verktyg som rekommenderas av Phoenix Contact • Observera monteringsanvisningarna/design in-dokumenten för produkten i nedladdningsområdet på vår hemsida under phoenixcontact.com/products. • Skydda kontakter som inte är anslutna med en skyddskåpa.
-------------------	--

VC-K-T4-R-M25 - Kåpöverdel

1855133

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1855133>



Lämpligt tillbehör finns i artikelns tillbehörsområde på webben under [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) vid relevant produkt

- Använd endast kontakten när den är fullständigt isatt.
- Observera att dragbelastningen på kontakterna inte överskrider gränserna som har fastställts enligt gällande standarder.
- Beakta ledningens minimala böjningsradie. Dra ledningen utan att den vrids.
- Kontakterna blir varma vid normaldrift. Beroende på omgivningsförhållandena kan kontaktens yta värmas upp ytterligare. I det här fallet är användaren ansvarig för att varningsanvisningar sätts upp (bsp. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).


Artikelegenskaper

Produkttyp	Kåpa
Produktfamilj	VARIOCON
Konstruktion	VC4
Antal kabelutgångar	1
Typ av förskruvning	M25
Fästsruvar	M4
Skärmad	nej
Kabelanslutning	sned

Anslutningsdata

Åtdragningsmoment	1,2 ... 1,8 Nm
-------------------	----------------

Mått

Måttskiss	
Bredd	33 mm
Höjd	75 mm
Längd	111 mm

Materialuppgifter

Färg	grå
Kapslingsdelens färg	grå
Material Kåpa	Polyamid (Kåpöverdel)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material, packning	EPDM
	NBR
Material, O-ring	NBR
Material, låsskruv	Mässing, förnicklad

Mekaniska egenskaper

VC-K-T4-R-M25 - Kåpöverdel

1855133

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1855133>



Mekaniska data

Typ av förskruvning	M25
Låstyp	Skruv

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP66 (DIN IEC 60529)
	IP66
Drifttemperatur	-40 °C ... 80 °C

Montering

Fästskruvar	M4
-------------	----

VC-K-T4-R-M25 - Kåpöverdel


1855133

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1855133>




Ritningar

Måttskiss



Måttskiss




VC-K-T4-R-M25 - Kåpöverdel

1855133

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1855133>



Måttskiss



VC-K-T4-R-M25 - Kåpöverdel

1855133

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1855133>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

VC-K-T4-R-M25 - Kåpöverdel

1855133

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1855133>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com