

VC-SD-T1 - Skyddslock

1886728

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1886728>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Skyddslock, Artikelserie: VARIOCON, konstruktion: VC1, färg: grå

Fördelar

- Lätt montering
- Skydd av kontaktinsatser i icke-anslutet skick

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1886728
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	5 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	ABLAZB
Produktnyckel	ABLAZB
GTIN	4017918908416
Vikt per styck (inklusive förpackning)	16,12 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	12,048 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	PL

Tekniska data

Anmärkning

Säkerhetsnotering

Säkerhetsnotering

WARNING: Kontakter får inte kopplas till eller från under elektrisk belastning. En användning som är felaktig eller inte följer föreskrifterna, kan leda till person- och/eller saksador.

- **WARNING:** Endast felfria produkter får tas i drift. Produkterna måste regelbundet kontrolleras beträffande skador. Ta genast defekta produkter ur drift. Byt ut skadade produkter. En reparation är inte möjlig.

- **WARNING:** Produkten får endast installeras och driftsättas av elektrotekniskt kvalificerad fackpersonal, under iakttagande av följande säkerhetsnoteringer. Den kvalificerade personalen måste vara förtrogen med grunderna för elektroteknik. De måste ha tillräcklig kunskap för att kunna identifiera och undvika risker. Motsvarande symbol på förpackningen indikerar att elektroteknisk personal krävs för installation och drift.

- Produkterna är avsedda för användningsområden inom konstruktionen av anläggningar, styrsystem och elektrisk utrustning.

- När kontakter används utomhus måste de skyddas separat mot miljöpåverkan.

- Konfektionerade produkter får inte manipuleras eller öppnas på ett felaktigt sätt.

- Använd endast motkontakter som är specificerade enligt angivna normer i de tekniska data (t.ex. de som är listade i produkttillbehör på webben under [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products)).

- Om produkten används direkt ihop med produkter från en tredje part ligger ansvaret hos användaren.

Vid driftspänningar > 50 VAC måste elektriskt ledande kontaktkapslingar jordas

- Observera en fackmässigt korrekt anslutning av skydds- eller funktionsjorden.

- För kombinationen av flera strömkretsar i en kabel och/eller i en kontakt gäller VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 och DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3

- Observera uppgifterna i de tekniska data. Uppgifterna finns angivna på följande ställen:
 - o På produkten
 - o På förpackningens etikett
 - o I den medlevererade dokumentationen
 - o På webben under [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) vid relevant produkt

- Använd enbart verktyg som rekommenderas av Phoenix Contact

- Observera monteringsanvisningarna/design in-dokumenten för produkten i nedladdningsområdet på vår hemsida under [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products).

- Skydda kontakter som inte är anslutna med en skyddskåpa. Lämpligt tillbehör finns i artikelns tillbehörsområde på webben under [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) vid relevant produkt

VC-SD-T1 - Skyddslock

1886728

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1886728>




- Använd endast kontakten när den är fullständigt isatt.
- Observera att dragbelastningen på kontakterna inte överskrider gränserna som har fastställts enligt gällande standarder.
- Beakta ledningens minimala böjningsradie. Dra ledningen utan att den vrids.
- Kontakterna blir varma vid normaldrift. Beroende på omgivningsförhållandena kan kontaktens yta värmas upp ytterligare. I det här fallet är användaren ansvarig för att varningsanvisningar sätts upp (bsp. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Artikelegenskaper

Produkttyp	Skyddslock
Produktfamilj	VARIOCON
Konstruktion	VC1
utförande	för kåpor
Fästsruvar	M4
Packning tillgänglig	nej

Mått

Måttskiss	
Bredd	33 mm
Höjd	24 mm
Längd	59 mm

Materialuppgifter

Färg	grå
Kapslingsdelens färg	grå
Material Kåpa	PA 6
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material, skyddslock	PA

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Låstyp	Mutter
--------	--------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
	IP50
Drifttemperatur	-40 °C ... 80 °C

VC-SD-T1 - Skyddslock

1886728

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1886728>



Montering

Monteringssätt	Skruvlösning
Montageanvisning	Åtdragningsmoment 1,6 Nm
Fästsruvar	M4
Insexkant	M4


VC-SD-T1 - Skyddslock

1886728

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1886728>



Ritningar



VC-SD-T1 - Skyddslock

1886728

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1886728>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VC-SD-T1 - Skyddslock

1886728

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1886728>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com