

ME MAX 45 MT 2-2 KMGY - Mellanelement



2199647

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2199647>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



DIN-skenekapsling, Mellanelement, hög konstruktion, med ventilationsöppningar, bredd: 22,6 mm, höjd: 99 mm, djup: 112,85 mm, färg: ljusgrå (liknande RAL 7035)

Fördelar

- Enkel montering
- Varierad anslutningsteknik
- Kan monteras på DIN-skenan

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2199647
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	ACHABZ
Produktnyckel	ACHABZ
GTIN	4046356439855
Vikt per styck (inklusive förpackning)	26,82 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	26 g
Tullnummer	85472000
Ursprungsland	DE

ME MAX 45 MT 2-2 KMGY - Mellanelement



2199647

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2199647>

Tekniska data

Anmärkning

Montageanvisning	Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet.
------------------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Komplett kapslingsmittendel
Kapslingstyp	DIN-skenekapsling
Kapslingsserie	ME-MAX
Produktfamilj	ME MAX 45..
Antal rader	2
Ventilationsöppning finns	ja

Mått

Måttskiss	
Bredd	22,6 mm
Höjd	99 mm
Djup	112,85 mm
Djup från DIN-skenans överkant	107 mm

Materialuppgifter

Färg (Kapsling)	ljusgrå (RAL 7035)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
CTI enligt IEC 60112	600
Kåpans material	PA
Ytbeskaffenhet	obehandlad

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Max IP-kod som kan uppnås	IP20
Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 55 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 100 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport)	80 %

Uppgifter om kretskort

ME MAX 45 MT 2-2 KMGY - Mellanelement

2199647

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2199647>



Typ av kretskortsmontering	Låsanordning
----------------------------	--------------

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
----------------	------------------

ME MAX 45 MT 2-2 KMGY - Mellanelement


2199647

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2199647>



Ritningar

Måttskiss



Schematisk bild som åskådliggör artikelns dimensioner. Bilden visar inte den önskade produkten. För ytterligare detaljer, se produktbeteckningarna under rubriken "Downloads" (nedladdningar).

ME MAX 45 MT 2-2 KMGY - Mellanelement

2199647

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2199647>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2199647>



UL Recognized

Godkännande-ID: E240868

ME MAX 45 MT 2-2 KMGY - Mellanelement



2199647

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2199647>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190604
ECLASS-15.0	27190604

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME MAX 45 MT 2-2 KMGY - Mellanelement



2199647

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2199647>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet

Ja, Inga undantagsregler

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)

Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com