

ME MAX TBUS BS KMGY - Blindplugg



2199650

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2199650>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

DIN-skenekapsling, Blindplugg för TBUS-utskärning, bredd: 5,8 mm, höjd: 30 mm, djup: 6,6 mm, färg: ljusgrå (liknande RAL 7035)



Fördelar

- Enkel montering utan verktyg
- Plast enligt UL94 V0: för ökade krav på brännbarheten

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2199650
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	ACHABZ
Produktnyckel	ACHABZ
GTIN	4046356490702
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,588 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,57 g
Tullnummer	85472000
Ursprungsland	DE

ME MAX TBUS BS KMGY - Blindplugg



2199650

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2199650>

Tekniska data

Anmärkning

Montageanvisning	Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet.
------------------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Blindplugg
Kapslingstyp	DIN-skenekapsling
Kapslingsserie	ME-MAX
Ventilationsöppning finns	nej

Mått

Bredd	5,8 mm
Höjd	30 mm
Djup	6,6 mm

Materialuppgifter

Färg (Kapsling)	ljusgrå (RAL 7035)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
CTI enligt IEC 60112	600
Kåpans material	PA
Ytbeskaffenhet	obehandlad

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Max IP-kod som kan uppnås	IP20
Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 55 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 100 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport)	80 %

Montering

Monteringssätt	Låsanordning
----------------	--------------

ME MAX TBUS BS KMGY - Blindplugg

2199650

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2199650>



Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2199650>



UL Recognized

Godkännande-ID: E240868

ME MAX TBUS BS KMGY - Blindplugg



2199650

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2199650>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME MAX TBUS BS KMGY - Blindplugg



2199650

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2199650>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com