

UM-PRO PE CONTACT L3 - Funktionsjordkontakt



2200163

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200163>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



PE-kontakt för UM-PRO-universalmoduler för anslutning av kretskortet på nivå 3 till DIN-skenan

Fördelar

- Exakt anpassad kapslingslängd, kapad på millimetern
- Problemfri integrering av stor elektronik tack vare en öppen konstruktion
- Värmebeständig UM-PRO av polyamid med UL-godkännande upp till 100 °C
- Enkel apparatmontering tack vare snäpp-in-principen (sidopanelerna kan fästas utan verktyg)
- Hög flexibilitet tack vare att skyddskåporna kan placeras fritt

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2200163
Antal/förp.	20 Styck
Minsta beställningsantal	20 Styck
Försäljningskod	ACHDAZ
Produktnyckel	ACHDAZ
GTIN	4046356547246
Vikt per styck (inklusive förpackning)	2,404 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	2,379 g
Tullnummer	85369095
Ursprungsland	DE

UM-PRO PE CONTACT L3 - Funktionsjordkontakt



2200163

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200163>

Tekniska data

Anmärkning

Montageanvisning	Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet.
------------------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Jordkontakt
Kapslingstyp	Strängprofilkapsling
Kapslingsserie	UM-PRO
Produktfamilj	UM-PRO

Mått

Bredd	6 mm
Höjd	20,8 mm
Djup	25,7 mm

Kretskortsdesign

Kretskortstjocklek	1,4 mm ... 1,8 mm
--------------------	-------------------

Materialuppgifter

Kåpans material	Stål
Material, kontakt	CuSn

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 100 °C

Uppgifter om kretskort

Kretskortstjocklek	1,4 mm ... 1,8 mm
--------------------	-------------------

Montering

Monteringssätt	Skruvmontering
Åtdragningsmoment/varvtal	Fastsättning av kretskortet: 0,5 Nm-0,6 Nm / 500 rpm-1000 rpm

Förpackningsuppgifter

Typ av omförpackning	Återförslutningsbar påse
----------------------	--------------------------

UM-PRO PE CONTACT L3 - Funktionsjordkontakt



2200163

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200163>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-PRO PE CONTACT L3 - Funktionsjordkontakt



2200163

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200163>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com