

UM-PRO PCB C-LOCK L2 BK - Låsning



2200165

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200165>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Låselement för låsning av kretskortet på nivå 2 på UM-PRO-kapslingar

Fördelar

- Exakt anpassad kapslingslängd, kapad på millimetern
- Problemfri integrering av stor elektronik tack vare en öppen konstruktion
- Värmebeständig UM-PRO av polyamid med UL-godkännande upp till 100 °C
- Enkel apparatmontering tack vare snäpp-in-principen (sidopanelerna kan fästas utan verktyg)
- Hög flexibilitet tack vare att skyddskåporna kan placeras fritt

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2200165
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	ACHDAZ
Produktnyckel	ACHDAZ
GTIN	4046356547598
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,418 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,3 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

UM-PRO PCB C-LOCK L2 BK - Låsning



2200165

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200165>

Tekniska data

Anmärkning

Montageanvisning	Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet.
------------------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Monteringsmaterial
Kapslingstyp	Strängprofilkapsling
Kapslingsserie	UM-PRO
Produktfamilj	UM-PRO

Materialuppgifter

Färg (Kapsling)	svart (RAL 9005)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	PA
Ytbeskaffenhet	obehandlad

Miljö- och livslängdsvillkor

Glödtrådtest

Provspecifikation	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatur	850 °C
Verkningstid	30 s

Värmebeständighet/kultryckstest

Provspecifikation	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatur	125 °C
Provtid	1 h
Kraft	20 N

Mekanisk hållfasthet/falltrumma

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Fallhöjd	50 cm
Frekvens	50

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 55 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 100 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport)	80 %

Montering

Monteringssätt	Jackat montage
----------------	----------------

UM-PRO PCB C-LOCK L2 BK - Låsning

2200165

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200165>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200165>



UL Recognized

Godkännande-ID: E240868

UM-PRO PCB C-LOCK L2 BK - Låsning

2200165

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200165>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-PRO PCB C-LOCK L2 BK - Låsning



2200165

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200165>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com