

UM-ALU 4-72 COVER PA BK - Sidoelement



2200934

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200934>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Strängprofilkapsling, Skruvmontering, Sidostycken (vänster och höger) inkl. montagefot och skruvar för grundprofil, bredd: 75,4 mm



Fördelar

- Strängprofil av aluminium
- Varierad anslutningsteknik
- Kan monteras på DIN-skenan
- Tillgänglig i längder från 42,5 mm ... 990 mm, valfritt individuellt avkortbar
- Tillgänglig i byggbredderna 75 mm och 105 mm
- EMC-skydd

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2200934
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ACHDFA
Produktnyckel	ACHDFA
GTIN	4046356716529
Vikt per styck (inklusive förpackning)	20,1 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	9,8 g
Tullnummer	76169910
Ursprungsland	DE

UM-ALU 4-72 COVER PA BK - Sidoelement



2200934

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200934>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Universalmodul sidodel
Kapslingstyp	Strängprofilkapsling
Kapslingsserie	UM-ALU
Produktfamilj	UM-ALU 4-72
Ventilationsöppning finns	nej

Mått

Bredd	75,4 mm
-------	---------

Materialuppgifter

Färg (Kapsling)	svart (RAL 9005)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	PA
Ytbeskaffenhet	obehandlad

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Max IP-kod som kan uppnås	IP40
Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 55 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 100 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport)	80 %

Montering

Monteringssätt	Skruvmontering
Åtdragningsmoment/varvtal	Förskruvning med grundprofilen: 0,8 Nm-1 Nm / rpm- rpm

Förpackningsuppgifter

Förpackningstyp	förpackade i kartong
Typ av omförpackning	Kartong

UM-ALU 4-72 COVER PA BK - Sidoelement

2200934

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200934>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-ALU 4-72 COVER PA BK - Sidoelement



2200934

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200934>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com