

UM-ALU 4 AU75 L200 - Profilskydd



2200968

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200968>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Strängprofilkapsling, Skruvmontering, Profilskydd, bredd: 75,6 mm, profilbredd (invändig): 71,5 mm, profilbredd (utvändig): 75,6 mm, längd: 200 mm, djup: 43,1 mm

Fördelar

- Strängprofil av aluminium
- Varierad anslutningsteknik
- Kan monteras på DIN-skenan
- Tillgänglig i längder från 42,5 mm ... 990 mm, valfritt individuellt avkortbar
- Tillgänglig i byggbredderna 75 mm och 105 mm
- EMC-skydd

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2200968
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ACHDFC
Produktnyckel	ACHDFC
GTIN	4046356721103
Vikt per styck (inklusive förpackning)	175,7 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	65,2 g
Tullnummer	76042990
Ursprungsland	HU

UM-ALU 4 AU75 L200 - Profilskydd

2200968

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200968>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Universalmodultäckhuv
Kapslingstyp	Strängprofilkapsling
Kapslingsserie	UM-ALU
Produktfamilj	UM-ALU

Mått

Måttskiss	
Bredd	75,6 mm
Djup	43,1 mm
Längd	200 mm

Yttermått

Profilbredd (utvändig)	75,6 mm
------------------------	---------

Innermått

Profilbredd (invändig)	71,5 mm
------------------------	---------

Kretskortsdesign

Kretskortstjocklek	1,44 mm ... 2 mm
--------------------	------------------

Materialuppgifter

Färg (Kapsling)	aluminiumfärgad
Material Kåpa	Aluminium eloxerad
Ytbeskaffenhet	eloxerad

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Max IP-kod som kan uppnås	IP40
Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C (beroende på förlusteffekten)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 55 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 100 °C

Uppgifter om kretskort

Antal kretskortsfästen	5
Typ av kretskortsmontering	Inskjutning
Kretskortsyta	12678 mm² ... 13596 mm² (TOP i förbindelse med sidostycken COVERLID...AL eller 4LID...PA) 12678 mm² ... 13596 mm² (BOTTOM i förbindelse med

UM-ALU 4 AU75 L200 - Profilskydd

2200968

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200968>



	sidostycken COVERLID...AL eller 4LID...PA)
Kretskortstjocklek	1,44 mm ... 2 mm

Montering

Monteringssätt	Skruvmontering
Monteringsläge	parallell till DIN-skenan

Förpackningsuppgifter

Förpackningstyp	förpackade i kartong
Typ av omförpackning	Kartong


UM-ALU 4 AU75 L200 - Profilskydd

2200968

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200968>



Ritningar




UM-ALU 4 AU75 L200 - Profilskydd

2200968

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200968>



Schematisk ritning



UM-ALU 4 AU75 L200 - Profilskydd

2200968

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200968>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
ECLASS-15.0	27190603

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-ALU 4 AU75 L200 - Profilskydd

2200968

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2200968>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com