

ME PLC 40 CT10 GY7035 - Frontanslutningsmodul



2201492

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2201492>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Anslutningsteknik-hållare, komplett monterad med FKN 1x 10-polig, lock och upplåsningsspak;
inkl. fläns; passande grunddel: MSTBA 2,5/10-G (1757543)

Fördelar

- Montering utan verktyg
- Tillgänglig i byggbredden 40 mm
- Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
- Varierad anslutningsteknik
- Kan monteras på DIN-skenan
- Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2201492
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ACHEAB
Produktnyckel	ACHEAB
GTIN	4046356838603
Vikt per styck (inklusive förpackning)	89,2 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	89,2 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

ME PLC 40 CT10 GY7035 - Frontanslutningsmodul



2201492

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2201492>

Tekniska data


Anmärkning

Montageanvisning	Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet.
------------------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kapslingsöverdel
Kapslingstyp	DIN-skenekapsling
Kapslingsserie	ME PLC
Max. pöaltal	10 (delning: 5 mm)
Ventilationsöppning finns	nej

Mått

Måttskiss	
Bredd	39,7 mm
Höjd	128 mm
Djup	48,3 mm

Materialuppgifter

Färg (Kapsling)	ljusgrå (RAL 7035)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
CTI enligt IEC 60112	225
Kåpans material	PC
Ytbeskaffenhet	obehandlad

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Max IP-kod som kan uppnås	IP20
Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 100 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport)	95 %

Montering

Monteringssätt	Isnäppning med kapslingsunderdel
----------------	----------------------------------

ME PLC 40 CT10 GY7035 - Frontanslutningsmodul

2201492

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2201492>



Förpackningsuppgifter

Förpackningstyp	förpackade i kartong
Typ av omförpackning	Kartong

ME PLC 40 CT10 GY7035 - Frontanslutningsmodul


2201492

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2201492>



Ritningar

Måttskiss



ME PLC 40 CT10 GY7035 - Frontanslutningsmodul



2201492

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2201492>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190401
ECLASS-15.0	27190401

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME PLC 40 CT10 GY7035 - Frontanslutningsmodul



2201492

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2201492>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com