

ME PLC 40 CTRJ45 GY7035 - Frontanslutningsmodul




2201495

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2201495>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Anslutningsteknik-hållare för RJ45 anslutning, förmonterad med lock och upplåsningsspak, inkl. fläns och 2x RJ45 anslutningskontakt



Fördelar

- Montering utan verktyg
- Tillgänglig i byggbredden 40 mm
- Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
- Varierad anslutningsteknik
- Kan monteras på DIN-skenan
- Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2201495
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ACHEAB
Produktnyckel	ACHEAB
GTIN	4046356838634
Vikt per styck (inklusive förpackning)	72,43 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	72,43 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

ME PLC 40 CTRJ45 GY7035 - Frontanslutningsmodul



2201495

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2201495>

Tekniska data


Anmärkning

Montageanvisning	Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet.
------------------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kapslingsöverdel
Kapslingstyp	DIN-skenekapsling
Kapslingsserie	ME PLC
Ventilationsöppning finns	nej

Mått

Måttskiss	
Bredd	39,7 mm
Höjd	128 mm
Djup	43,8 mm

Materialuppgifter

Färg (Kapsling)	ljusgrå (RAL 7035)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
CTI enligt IEC 60112	225
Kåpans material	PC
Ytbeskaffenhet	obehandlad

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Max IP-kod som kan uppnås	IP20
Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 100 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport)	95 %

Montering

Monteringssätt	Isnäppning med kapslingsunderdel
----------------	----------------------------------

Förpackningsuppgifter

ME PLC 40 CTRJ45 GY7035 - Frontanslutningsmodul



2201495

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2201495>

Förpackningstyp	förpackade i kartong
Typ av omförpackning	Kartong

ME PLC 40 CTRJ45 GY7035 - Frontanslutningsmodul


2201495

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2201495>



Ritningar

Måttskiss



ME PLC 40 CTRJ45 GY7035 - Frontanslutningsmodul



2201495

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2201495>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190401
ECLASS-15.0	27190401

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---