

ME PLC 40 B BUS 10/10 GY7035 - Kapslingsunderdel



2201499

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2201499>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



DIN-skenekapsling, Kapslingsunderdel med fotreglage, för bussanslutningar 10/10, bredd: 39,7 mm, höjd: 180,1 mm, djup: 137,7 mm, färg: ljusgrå (liknande RAL 7035), tvärförbindelse: DIN-skenekontakt (tillval), poltal tvärförbindning: 10

Fördelar

- Montering utan verktyg
- Tillgänglig i byggbredden 40 mm
- Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
- Varierad anslutningsteknik
- Kan monteras på DIN-skenan
- Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2201499
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ACHEAA
Produktnyckel	ACHEAA
GTIN	4046356839679
Vikt per styck (inklusive förpackning)	181,6 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	181,6 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

ME PLC 40 B BUS 10/10 GY7035 - Kapslingsunderdel



2201499

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2201499>

Tekniska data


Anmärkning

Montageanvisning	Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet.
------------------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kapslingsunderdel
Kapslingstyp	DIN-skenekapsling
Kapslingsserie	ME PLC
Max. potal	36 (delning: 5 mm)
Ventilationsöppning finns	ja

Mått

Måttskiss	
Bredd	39,7 mm
Höjd	180,1 mm
Djup	137,7 mm
Djup från DIN-skenans överkant	131,1 mm
Djup från DIN-skenans överkant till stödpunktens överdel	108 mm

Kretskortsdesign

Kretskortstjocklek	1,4 mm ... 1,8 mm
--------------------	-------------------

Materialuppgifter

Färg (Kapsling)	ljusgrå (RAL 7035)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
CTI enligt IEC 60112	225
Kåpans material	PC
Ytbeskaffenhet	obehandlad

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Max IP-kod som kan uppnås	IP20
Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 100 °C

ME PLC 40 B BUS 10/10 GY7035 - Kapslingsunderdel



2201499

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2201499>

Relativ luftfuktighet (lagring/transport)	95 %
---	------

Uppgifter om kretskort

Antal kretskortsfästen	1
Typ av kretskortsmontering	Låsanordning
Kretskortsyta totalt	16000 mm ²
Kretskortstjocklek	1,4 mm ... 1,8 mm

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
----------------	------------------

Förpackningsuppgifter

Förpackningstyp	förpackade i kartong
Typ av omförpackning	Kartong

ME PLC 40 B BUS 10/10 GY7035 - Kapslingsunderdel


2201499

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2201499>



Ritningar

Måttskiss



ME PLC 40 B BUS 10/10 GY7035 - Kapslingsunderdel



2201499

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2201499>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME PLC 40 B BUS 10/10 GY7035 - Kapslingsunderdel



2201499

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2201499>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com