

ME PLC 40 B BUS 50/40 GY7035 - Kapslingsunderdel



2201500

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2201500>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



DIN-skenekapsling, Kapslingsunderdel med fotreglage, för bussanslutningar 50/40, bredd: 39,7 mm, höjd: 180,1 mm, djup: 137,7 mm, färg: ljusgrå (liknande RAL 7035), tvärförbindelse: DIN-skenekontakt (tillval), poltal tvärförbindning: 50

Fördelar

- Montering utan verktyg
- Tillgänglig i byggbredden 40 mm
- Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
- Varierad anslutningsteknik
- Kan monteras på DIN-skenan
- Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2201500
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ACHEAA
Produktnyckel	ACHEAA
GTIN	4046356839686
Vikt per styck (inklusive förpackning)	185 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	185 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

ME PLC 40 B BUS 50/40 GY7035 - Kapslingsunderdel



2201500

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2201500>

Tekniska data


Anmärkning

Montageanvisning	Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet.
------------------	--

Artikelegenskaper

Kapslingstyp	DIN-skenekapsling
Kapslingsserie	ME PLC
Max. pöaltal	36 (delning: 5 mm)
Ventilationsöppning finns	ja

Mått

Måttskiss	
Bredd	39,7 mm
Höjd	180,1 mm
Djup	137,7 mm
Djup från DIN-skenans överkant	131,1 mm
Djup från DIN-skenans överkant till stödpunktens överdel	108 mm
Kretskortsdesign	
Kretskortstjocklek	1,4 mm ... 1,8 mm

Materialuppgifter

Färg (Kapslingsunderdel)	ljusgrå (RAL 7035)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
CTI enligt IEC 60112	225
Kåpans material	PC
Ytbeskaffenhet	obehandlad

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Max IP-kod som kan uppnås	IP20
Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 100 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport)	95 %

ME PLC 40 B BUS 50/40 GY7035 - Kapslingsunderdel



2201500

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2201500>

Uppgifter om kretskort

Antal kretskortsfästen	1
Typ av kretskortsmontering	Låsanordning
Kretskortsyta totalt	16000 mm ²
Kretskortstjocklek	1,4 mm ... 1,8 mm

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
----------------	------------------

Förpackningsuppgifter

Förpackningstyp	förpackade i kartong
Typ av omförpackning	Kartong


ME PLC 40 B BUS 50/40 GY7035 - Kapslingsunderdel

2201500

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2201500>

Ritningar

Måttskiss



ME PLC 40 B BUS 50/40 GY7035 - Kapslingsunderdel



2201500

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2201500>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME PLC 40 B BUS 50/40 GY7035 - Kapslingsunderdel



2201500

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2201500>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com