


FLKM 40/LA - Anslutningsmodul

2281500

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2281500>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



VARIOFACE modul, med skruvanslutning och flatkabelkontakt, för montering på NS 32 eller 35/7,5, med hane samt korta och långa låshakar för kontaktdon, port 40, med ljusindikering

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2281500
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Produktnyckel	DK2181
GTIN	4017918054755
Vikt per styck (inklusive förpackning)	272 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	271,5 g
Ursprungsland	DE

FLKM 40/LA - Anslutningsmodul

2281500

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2281500>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anslutningsmodul
Produktfamilj	VARIOFACE
Poltal	40

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	24 V DC
Max. strömbelastningsförmåga per gren	1 A

Anslutningsdata

Fältnivå

Anslutning enligt norm	IEC / EN
Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M3
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 12

Styrnivå

Anslutningstyp	IDC/FLK-stiftlist
Poltal	40
Delning	2,54 mm

Signalering

Statusindikering	LED
Statusindikering finns	ja

Mått

Artikelmått

Bredd	123,5 mm
Höjd	58,5 mm
Djup	77 mm

Materialuppgifter

Färg	grön (RAL 6021)
Isolationsmaterial kåpa	Polyamid 6.6 grön

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Monteringsläge	valfri

Anmärkning

Drifthanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.
-----------------	---

FLKM 40/LA - Anslutningsmodul


2281500

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2281500>



Ritningar

Kopplingsschema



FLKM 40/LA - Anslutningsmodul

2281500

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2281500>



Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)

Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com