


FLKM-D15 SUB/B/LA - Anslutningsmodul



2281681

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2281681>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



VARIOFACE modul, med skruvanslutning och D-SUB miniatyrhona, för montering på NS 35/7,5 eller NS 32, med ljusindikering, poltal 15

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2281681
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Produktnyckel	DK2182
GTIN	4017918054939
Vikt per styck (inklusive förpackning)	146,19 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	106,688 g
Ursprungsland	DE

FLKM-D15 SUB/B/LA - Anslutningsmodul



2281681

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2281681>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anslutningsmodul
Produktfamilj	VARIOFACE
Poltal	15

Isoleringsegenskaper

Isolering	Funktionsisolering
Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	30 V DC
Max. strömbelastningsförmåga per gren	2,5 A
Märkisolationsspänning	50 V
Märkstötspänning	0,5 kV

Anslutningsdata

Fältnivå

Anslutning enligt norm	IEC / EN
Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M3
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 12

Styrnivå

Anslutningstyp	D-SUB hona
Poltal	15

Signalering

Statusindikering	LED
Statusindikering finns	ja

Mått

Artikelmått

Bredd	67,5 mm
Höjd	58,5 mm
Djup	77 mm

Materialuppgifter

Färg	grön (RAL 6021)
------	-----------------

FLKM-D15 SUB/B/LA - Anslutningsmodul



2281681

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2281681>

Isolationsmaterial kåpa	Polyamid 6 grön
-------------------------	-----------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP00
Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montering


Monteringssätt	DIN-skenemontage
Monteringsläge	valfri

Anmärkning

Drifthanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.
-----------------	---

Ritningar

Schematisk ritning




FLKM-D15 SUB/B/LA - Anslutningsmodul

2281681

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2281681>



Kopplingsschema



Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com