

FLK-D37 SUB/B - Anslutningsmodul

2283663

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2283663>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



VARIOFACE modul, med skruvanslutning och D-SUB miniatyrhona, för montering på NS 35/7,5 eller NS 32, pötal 37 (separat mätthylsa per kanal)

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2283663
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Produktnyckel	DK2182
GTIN	4017918055608
Vikt per styck (inklusive förpackning)	162,99 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	146,838 g
Ursprungsland	DE

FLK-D37 SUB/B - Anslutningsmodul

2283663

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2283663>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anslutningsmodul
Produktfamilj	VARIOFACE
Poltal	37

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	125 V AC
Max. strömbelastningsförmåga per gren	2,5 A
Summaström alla förgreningar maximalt	55 A

Anslutningsdata

Fältnivå

Anslutning enligt norm	IEC / EN
Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M3
Anmärkning	separat testuttag per kanal
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 12

Styrnivå

Anslutningstyp	D-SUB hona
Poltal	37

Signalering

Statusindikering finns	nej
------------------------	-----

Mått

Artikelmått

Bredd	96 mm
Höjd	51,6 mm
Djup	51,2 mm

Materialuppgifter

Färg	grön (RAL 6021)
Isolationsmaterial kåpa	Polyamid 6 grön

FLK-D37 SUB/B - Anslutningsmodul



2283663

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2283663>

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-25 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 70 °C

Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Monteringsläge	valfri

Anmärkning

Drifthanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.
-----------------	---


FLK-D37 SUB/B - Anslutningsmodul

2283663

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2283663>



Ritningar




FLK-D37 SUB/B - Anslutningsmodul

2283663

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2283663>



Måttskiss



FLK-D37 SUB/B - Anslutningsmodul



2283663

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2283663>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)

Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com