

DFLK-D 9 SUB/S - Anslutningsmodul



2283870

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2283870>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



VARIOFACE genomföringsmodulen realiserar en 1:1-förbindelse mellan skruvanslutningsplintar och en D-SUB miniatyrhane (poltal 9). Det finns ett separat jorduttag tillgängligt.

Fördelar

- 9-polig ... 50-polig
- 50-polig: inget jorduttag
- 9-□...□37-polig: separat jorduttag
- Enligt IEC 60807-2
- 1:1-anslutning
- Skruvanslutning
- D-SUB 4-40 UNC-gänga

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2283870
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	5 Styck
Försäljningskod	DK21C2
Produktnyckel	DK21C2
GTIN	4017918055639
Vikt per styck (inklusive förpackning)	44,7 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,49 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

DFLK-D 9 SUB/S - Anslutningsmodul

2283870

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2283870>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anslutningsmodul
Produktfamilj	VARIOFACE
Poltal	9

Isoleringsegenskaper: Luft- och krypträckor

Isolering	Funktionsisolering
Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Driftspänning (AC)	≤ 30 V AC
Driftspänning (DC)	≤ 60 V DC
Ström (per förgrening)	≤ 2,5 A
Ström (Summaström)	≤ 22,5 A (50 °C)

Luft- och krypträckor

Märkisolationsspänning	125 V
Märkstötspänning	1,2 kV (1,2 / 50 µs)

Anslutningsdata

Anslutning 1 (styrsystemsnivå)

Anslutning enligt norm	IEC 60807-2
Anslutningstyp	D-SUB hane
Skruvgänga	UNC 4-40
Antal anslutningar	1
Poltal	9
Anslutningsfrekvens	> 500
Delning	2,74 mm

Anslutning 2 (fältnivå)

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M3
Poltal	16
Ledararea styv	0,2 mm² ... 4 mm²
Ledararea, stel (2 ledare med samma area)	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Ledararea flexibel	0,2 mm² ... 2,5 mm²
	0,25 mm² ... 2,5 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa)
	0,25 mm² ... 2,5 mm² (Trådändhylsor med plasthylsor)
Ledararea, flexibel (2 ledare med samma area)	0,2 mm² ... 1,5 mm²
	0,25 mm² ... 0,75 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa)

DFLK-D 9 SUB/S - Anslutningsmodul



2283870

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2283870>

	0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-trådändhylsa med plasthylsa)
Ledarare AWG	24 ... 12
Åtdragningsmoment	0,5 Nm ... 0,6 Nm
Delning	5 mm

Signalering

Statusindikering finns	nej
------------------------	-----

Mått

Artikelmått

Bredd	40 mm
Höjd	58,5 mm
Djup	33,5 mm

Materialuppgifter

Färg	grön (RAL 6021)
Isolationsmaterial kåpa	Polyamid PA oförstärkt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass (Modul)	IP20
Kapslingsklass (Monteringsställe)	≥ IP54
Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C
Höjdläge	≤ 2000 m

Godkännanden

UKCA

Certifikat	UKCA-konform
------------	--------------

Standarder och bestämmelser

Luft- och krypsträckor

Normer/föreskrifter	EN IEC 60664-1
---------------------	----------------

Montering

Monteringssätt	Montering från baksidan
Monteringsläge	valfri

Anmärkning

Driftanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.
----------------	---


DFLK-D 9 SUB/S - Anslutningsmodul

2283870

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2283870>



Ritningar




DFLK-D 9 SUB/S - Anslutningsmodul

2283870


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2283870>



Måttskiss



Måttskiss



DFLK-D 9 SUB/S - Anslutningsmodul



2283870

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2283870>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2283870>

 cUL Recognized Godkännande-ID: FILE E 60425				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	125 V	2,5 A	30 - 12	-

 UL Recognized Godkännande-ID: FILE E 60425				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	125 V	2,5 A	30 - 12	-

DFLK-D 9 SUB/S - Anslutningsmodul



2283870

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2283870>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---