

FRONT-SFL 2,5/F32/ZB - Honkontakt



2285577

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2285577>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



19" kontaktdon, färg: grön, poltal: 32, artikelserie: FRONT-SFL 2,5, delning: 0 mm, förpackningstyp: förpackade i kartong

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2285577
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	AAHHAA
Produktnyckel	AAHHAA
GTIN	4017918055974
Vikt per styck (inklusive förpackning)	121,43 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	121,343 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	PL

FRONT-SFL 2,5/F32/ZB - Honkontakt

2285577

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2285577>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	19" kontaktdon
Produktfamilj	FRONT-SFL 2,5
Konstruktion	F
Poltal	32
Delning	0 mm


Elektriska egenskaper

Mätstötspänning (III/3)	4 kV
-------------------------	------

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	10 mm
Skruvgänga	M2,5

Mått

Måttskiss	
Bredd	95 mm
Höjd	35,3 mm
Längd	30,1 mm
Borrhålsdiameter	2,8 mm
Delning	-

Materialuppgifter

Färg (Kapsling)	grön (RAL 6021)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Isolationsgrupp	I
Isolationsmaterial	PA
Kontaktyta	Tenn Sn

Standarder och bestämmelser

Anslutning enligt norm	EN-VDE
------------------------	--------

Förpackningsuppgifter

Förpackningstyp	förpackade i kartong
-----------------	----------------------

FRONT-SFL 2,5/F32/ZB - Honkontakt


2285577

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2285577>



Ritningar

Måttskiss



FRONT-SFL 2,5/F32/ZB - Honkontakt



2285577

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2285577>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2285577>

 cULus Recognized Godkännande-ID: E60425-19860303				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
B				
	250 V	4 A	30 - 12	-
D				
	300 V	4 A	30 - 12	-

FRONT-SFL 2,5/F32/ZB - Honkontakt



2285577

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2285577>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27460101
ECLASS-15.0	_19-Federleiste
ECLASS-15.0	_19-Federleiste

ETIM

ETIM 9.0	EC002643
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FRONT-SFL 2,5/F32/ZB - Honkontakt



2285577

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2285577>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com