

UM 45-D15SUB/S/ZFKDS - Anslutningsmodul



2293624

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2293624>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



VARIOFACE modul, med fjäderkraftanslutning och D-SUB miniatyrhane, för montering på NS 35/7,5, portar 15

Fördelar

- 9-polig ... 50-polig
- Fjäderkraftanslutningsteknik
- Enligt IEC 60807-2
- 1:1-anslutning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2293624
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK21A2
Produktnyckel	DK21A2
GTIN	4017918120528
Vikt per styck (inklusive förpackning)	86,1 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	85,975 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

UM 45-D15SUB/S/ZFKDS - Anslutningsmodul



2293624

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2293624>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anslutningsmodul
Poltal	15

Isoleringsegenskaper: Luft- och krypträckor

Isolering	Funktionsisolering
Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Driftspänning (AC)	≤ 30 V AC
Driftspänning (DC)	≤ 60 V DC
Ström (per förgrening)	≤ 2,5 A
Ström (Summaström)	≤ 37,5 A

Luft- och krypträckor

Märkisolationsspänning	125 V
Märkstötspänning	1,2 kV (1,2 / 50 µs)

Anslutningsdata

Anslutning 1 (styrsystemsnivå)

Anslutning enligt norm	IEC 60807-2
Anslutningstyp	D-SUB hane
Skruvgänga	UNC 4-40
Antal anslutningar	1
Poltal	15
Anslutningsfrekvens	> 500
Delning	2,74 mm

Anslutning 2 (fältnivå)

Anslutningstyp	Fjäderkraftanslutning
Avisoleringslängd	7,5 mm
Poltal	16
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
	0,25 mm ² ... 1,5 mm ² (Ändhylsa utan plasthylsa)
	0,25 mm ² ... 1,5 mm ² (Trådändhylsor med plasthylsor)
Ledarare AWG	24 ... 14
Delning	5,08 mm

Signalering

Statusindikering finns	nej
------------------------	-----

UM 45-D15SUB/S/ZFKDS - Anslutningsmodul



2293624

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2293624>

Mått

Artikelmått

Bredd	64 mm
Höjd	45 mm
Djup	49,56 mm

Materialuppgifter

Färg	grön (RAL 6021)
Isolationsmaterial kåpa	PVC

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass (Modul)	IP20
Kapslingsklass (Monteringsställe)	≥ IP54
Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C
Höjdläge	≤ 2000 m

Godkännanden

UKCA

Certifikat	UKCA-konform
------------	--------------

Standarder och bestämmelser

Luft- och krypträckor

Normer/föreskrifter	EN IEC 60664-1
---------------------	----------------


Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Monteringsläge	valfri

Anmärkning

Driftanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.
----------------	---

Ritningar



UM 45-D15SUB/S/ZFKDS - Anslutningsmodul



2293624

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2293624>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---