

SUBCON 37/F-SH - D-SUB-buss-stickkontakt

2300986

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2300986>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



D-SUB kontakt, 37-polig, hona, en kabelinföring under 35°, universaltyp för alla system, pinanslutning: 1, 2, 3, ... , 36, 37 till skruvanslutningsplint

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2300986
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DNC511
Produktnyckel	DNC511
GTIN	4046356684590
Vikt per styck (inklusive förpackning)	101,1 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	101,1 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	US

SUBCON 37/F-SH - D-SUB-buss-stickkontakt



2300986

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2300986>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Datakontakt
Polindelning	alla anslutningar 1:1 på skruvplint

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	48 V AC/DC
Märkström I_N	1 A

Anslutningsdata


D-SUB-stickanslutning

Anslutningstyp	D-SUB-kontakt
----------------	---------------

Gränssnitt

Signal	Punkt-till-punkt
--------	------------------

Mått

Måttskiss	
Bredd	16,3 mm
Höjd	49,8 mm
Längd	99,5 mm

Yttermått

Ytterdiameter min.	4 mm
Ytterdiameter max.	12,7 mm

Materialuppgifter

Kåpans material	ABS, metalliserad
-----------------	-------------------

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	> 50
---------------------	------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-20 °C ... 75 °C

SUBCON 37/F-SH - D-SUB-buss-stickkontakt



2300986

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2300986>

Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 80 °C
Höjdläge	5000 m (Begränsning, se godkännande)


SUBCON 37/F-SH - D-SUB-buss-stickkontakt

2300986

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2300986>



Ritningar



Måttskiss

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com