

FLKM 14-PA-S300/AN - Frontadapter



2302722

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2302722>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



VARIOFACE frontadapter, för SIMATIC S 7-300, analoga I/O-kort, kopplingsbar 2 x 8 kanaler.

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2302722
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK231S
Produktnyckel	DK231S
GTIN	4017918918224
Vikt per styck (inklusive förpackning)	49 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	47,7 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

FLKM 14-PA-S300/AN - Frontadapter



2302722

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2302722>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Frontadapter
Produktfamilj	VARIOFACE

Isoleringsegenskaper: Luft- och krypträckor

Isolering	Funktionsisolering
Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Driftspänning (AC)	≤ 30 V AC
Driftspänning (DC)	≤ 60 V DC
Nominellt driftsätt	100 % ED
Ström (per förgrening)	≤ 1 A
Ström (per byte)	≤ 2 A

Luft- och krypträckor

Märkisolationsspänning	63 V
Märkstötspänning	0,6 kV (1,2 / 50 µs)

Kompatibelt styrsystem SIEMENS S7-300 / ET 200 M

Passande I/O-kort	6ES7336-4GE00-0AB0
-------------------	--------------------

Anslutningsdata

Anslutning 1 (styrsystemsnivå)

Anslutningstyp	Kontakt
Poltal	20

Anslutning 2 (fältnivå)

Anslutning enligt norm	IEC 60603-13
Anslutningstyp	IDC/FLK-stiftlist
Antal anslutningar	2
Poltal	14
Anslutningsfrekvens	> 50
Delning	2,54 mm

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass (Modul)	IP00
Kapslingsklass (Monteringsställe)	≥ IP54
Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 50 °C

FLKM 14-PA-S300/AN - Frontadapter



2302722

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2302722>

Höjdläge	≤ 2000 m
----------	----------

Standarder och bestämmelser

Luft- och krypsträckor

Normer/föreskrifter	EN IEC 60664-1
---------------------	----------------

Montering


Monteringssätt	Jackat montage
Monteringsläge	valfri

Anmärkning

Driftanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.
Driftanvisning	Intelligande kanaler får inte blandas med SELV/PELV eller vid koppling av spänning som är farlig att vidröra.

Ritningar

Kopplingsschema



FLKM 14-PA-S300/AN - Frontadapter



2302722

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2302722>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2302722>

 cUL Recognized Godkännande-ID: E238705				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	125 V	1 A	-	-

 UL Recognized Godkännande-ID: E238705				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	125 V	1 A	-	-

FLKM 14-PA-S300/AN - Frontadapter

2302722

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2302722>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
ECLASS-15.0	27242292

ETIM

ETIM 9.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

FLKM 14-PA-S300/AN - Frontadapter



2302722

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2302722>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com