

FLK 16/EZ-DR/ 30/KONFEK - Kabel



2304267

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2304267>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Konfektionerad rundkabel; anslutning 1: IDC/FLK-hona (1x 16-polig); anslutning 2: IDC/FLK-hona (1x 16-polig); kabellängd: 0,3 m



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2304267
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Produktnyckel	DK2211
GTIN	4017918927738
Vikt per styck (inklusive förpackning)	30,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	30,9 g
Ursprungsland	DE

FLK 16/EZ-DR/ 30/KONFEK - Kabel



2304267

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2304267>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Systemkabel
------------	-------------

Elektriska egenskaper

Driftspänning	≤ 50 V AC
Driftspänning (DC)	≤ 60 V DC

Kabel/ledare

Kabellängd	0,3 m
------------	-------

16X0.14 [PVC]

UL AWM-stil	2464/1061
Poltal	16
Skärmad	nej
Ledartyp	16X0.14 [PVC]
Ledartyp	Konfektionerad rundkabel
Uppbyggnad signalkabel	7x 0,16 mm
AWG signalledning	26
Kabeldiameter	16x 0,14 mm ²
Tr addediameter inklusive isolering	1 mm ±0,03 mm
Ledarens ytterdiameter	6,80 mm ±0,4 mm
Ytermantel, material	Halvstyv PVC
Ytermantel / färg	grå
Material ledare	förtennad Cu-ledare
Ledningsmotstånd	≤ 145 Ω/km (20 °C)
Isolationsmotstånd	≥ 20 MΩ*km (20 °C)
Minsta böjradie, fast kablage	58 mm
Minsta böjradie, rörligt förlagd	108 mm
Dynamisk lastkapacitet (böjning)	Böjcykler maximalt: 5000 (Vid radie ≥ 15 x ytterdiametern)
Halogenfri	nej
Flamhärdighet	IEC 60332-1-2 (råledning)
	VDE 0842, Teil 332-1-2 (råledning)
	IEC 60332-3-22 (råledning)
	UL VW-1
	CSA FT-1
oljebeständighet	mot enstaka stänk (råledning)

Anslutningsdata

Fältnivå

Anslutningstyp	IDC/FLK-hona
Antal anslutningar	1

FLK 16/EZ-DR/ 30/KONFEK - Kabel



2304267

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2304267>

Pöytä	16
Delning	2,54 mm

Styrnivå

Anslutningstyp	IDC/FLK-hona
Antal anslutningar	1
Pöytä	16
Delning	2,54 mm

Anmärkning

Driftanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.
----------------	---

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-5
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com