

UM-FLK14/SI/LA/PTS/8IM/PLC - Passiv modul



2306993

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2306993>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



VARIOFACE modul, för 8 kanaler med extra plus- och minusplintar. Varje kanal avsäkras med en säkring (5 x 20 mm) och har en indikering av säkringsbortfall. Signalkretsen kan avbrytas med en knivfrånskiljning.

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2306993
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	DK2A81
Produktnyckel	DK2A81
GTIN	4017918976743
Vikt per styck (inklusive förpackning)	253,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	253,3 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anslutningsmodul
Produktfamilj	VARIOFACE
Poltal	14
Antal kanaler	8

Isoleringsegenskaper: Luft- och krypträckor

Isolering	Funktionsisolering
Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Driftspänningsområde	19,2 V DC ... 26,4 V DC
Säkring	1 A 5x20 (snabb) (F1 ... F8)
	2 A 5x20 (snabb) (F9)
Ström (per förgrening)	≤ 1 A
Ström (Plint -)	≤ 2 A

Luft- och krypträckor

Märkisolationsspänning	50 V
Märkstötspänning	0,5 kV (1,2 / 50 µs)

Kompatibelt styrsystem ABB S800 I/O

Passande I/O-kort	DI810
	DI818
	DI830
	DI840
	DO810
	DO840

Anslutningsdata

Anslutning 1 (styrsystemsnivå)

Anslutning enligt norm	IEC 60603-13
Anslutningstyp	IDC/FLK-stiftlist
Antal anslutningar	1
Poltal	14
Anslutningsfrekvens	> 50
Delning	2,54 mm

Anslutning 2 (fältnivå)

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M3

UM-FLK14/SI/LA/PTS/8IM/PLC - Passiv modul



2306993

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2306993>

Poltal	27
Ledararea styv	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,25 mm ² ... 1 mm ² (Ändhylsa utan plasthylsa) 0,25 mm ² ... 1,5 mm ² (Trådändhylsor med plasthylsor)
Ledarare AWG	26 ... 16
Åtdragningsmoment	0,5 Nm ... 0,6 Nm
Delning	5,08 mm

Anslutning 3 (fälnivå)

Anslutningstyp	Kretskortsplint
Konstruktion	Frånskiljarpropp för kretskort
Antal anslutningar	1
Poltal	8
Delning	5,08 mm

Signalering

Statusindikering finns	ja, vid säkringsbortfall
Felindikering	LED röd

Mått

Artikelmått

Bredd	54,5 mm
Höjd	125,4 mm
Djup	69,15 mm

Materialuppgifter

Isolationsmaterial kåpa	PVC
-------------------------	-----

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass (Modul)	IP00
Kapslingsklass (Monteringsställe)	≥ IP54
Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C
Höjdläge	≤ 2000 m

Standarder och bestämmelser

Luft- och krypsträckor

Normer/föreskrifter	EN IEC 60664-1
---------------------	----------------

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Monteringsläge	valfri

Anmärkning

Drifthanvisning


Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.

2306993

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2306993>

Ritningar

Kopplungsschema



UM-FLK14/SI/LA/PTS/8IM/PLC - Passiv modul



2306993

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2306993>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
--	-----------------------------