

FLKM S135-431-4UA/S400 - Frontadapter



2314846

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2314846>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



FLKM S135/S400 adaptern förbinder direkt en SIMATIC® S5 kontakt med baskortet SIMATIC® S7 400. Omvandling: 6ES5 431-4UA12 till 6ES7 421 7DH00-0AB0

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2314846
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK233S
Produktnyckel	DK233S
GTIN	4046356155304
Vikt per styck (inklusive förpackning)	343,1 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	343,1 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

FLKM S135-431-4UA/S400 - Frontadapter



2314846

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2314846>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Frontadapter
------------	--------------

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Max. godkänd driftspänning	60 V DC
Max. tillåten ström	4 A (per serie) 4 A (per anslutning inmatning via separat spänningsförsörjning)
Märkisolationsspänning	63 V
Märkstötspänning	0,6 kV (Funktionsisolering)

Kompatibelt styrsystem SIEMENS S5-135 U

Passande I/O-kort	6ES5 431-4UA12
-------------------	----------------

Anslutningsdata

Fältnivå

Anslutningstyp	SIEMENS S5-135 U-kontakt
----------------	--------------------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP00
Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	IEC 60664 DIN EN 50178
---------------------	---------------------------

Montering

Monteringsläge	valfri
----------------	--------

Anmärkning

Drifthanvisning	Lysdioderna på I/O-kortet för S7-400 täcks över.
Drifthanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.


FLKM S135-431-4UA/S400 - Frontadapter



2314846
<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2314846>

Ritningar

Kopplingsschema



Kopplingsschema FLKM S135-431-UA/S400

FLKM S135-431-4UA/S400 - Frontadapter

2314846

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2314846>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
-------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151601
-------------	----------

FLKM S135-431-4UA/S400 - Frontadapter



2314846

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2314846>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com