

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Frontadapter



2321622

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2321622>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Gjuten frontadapter med uppfäst, halogenfri rundkabel och en på båda sidor ingjuten 40-polig hona för anslutning av Yokogawa styrsystem. Kabellängd: 19,0 m

Fördelar

- Ingjuten kontakt
- Kabelutgång på sidan från I/O-komponenten
- Skruvbar
- KS-/AKB-kompatibel kontakt för modulsidan

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2321622
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	DK222N
Produktnyckel	DK222N
GTIN	4046356340274
Vikt per styck (inklusive förpackning)	2,996 kg
Vikt per styck (exklusive förpackning)	2,996 kg
Tullnummer	85444290
Ursprungsland	DE

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Frontadapter



2321622

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2321622>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Frontadapter
------------	--------------

Elektriska egenskaper

Driftspänning (DC)	≤ 30 V DC
Nominellt driftsätt	100 % ED
Ström (per serie)	≤ 500 mA (i avrullat tillstånd)

Kompatibelt styrsystem YOKOGAWA CS3000 CentumVP

Passande I/O-kort	AAI543
	AAI141
	AAI143
	AAI835
	AAI841
	AAI135
	AAR181
	AAT141
	AAV141
	AAV142
	AAB841
	AAV542

Kompatibelt styrsystem YOKOGAWA STARDOM

Passande I/O-kort	NFAI543
	NFAI141
	NFAI143
	NFAI835
	NFAI841
	NFAI135
	NFAV141
	NFAV142
	NFAB841
	NFAV542

Kompatibelt styrsystem YOKOGAWA ProSafe-RS

Passande I/O-kort	SAI143
	SAV144
	SAI533

Anslutningsdata

Anslutning 1

Anslutning enligt norm	IEC 60603-13 (i enlighet)
------------------------	---------------------------

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Frontadapter



2321622

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2321622>

Anslutningstyp	Yokogawa, I/O-kort kompatibla
Antal anslutningar	1
Poltal	40
Åtdragningsmoment	0,5 Nm (Förskruvning)
Anslutningsfrekvens	> 50
Delning	2,54 mm

Anslutning 2

Anslutning enligt norm	IEC 60603-13 (i enlighet)
Anslutningstyp	Yokogawa, KS kompatibel
Antal anslutningar	1
Poltal	40
Åtdragningsmoment	0,5 Nm (Förskruvning)
Anslutningsfrekvens	> 50
Delning	2,54 mm

Mått

Kabel

Längd	19 m
-------	------

Kabel/ledare

40X0.14 [PVC]

UL AWM-stil	2464/1061
Poltal	40
Skärmad	ja
Ledartyp	40X0.14 [PVC]
Ledartyp	Konfektionerad, skärmad rundkabel
Uppbyggnad signalkabel	7x 0,16 mm
AWG signalledning	26
Kabeldiameter	40x 0,14 mm ²
Tr addediameter inklusive isolering	1 mm ±0,03 mm
Ledarens ytterdiameter	9,80 mm ±0,3 mm
Yttermantel, material	Halvstyv PVC
Yttermantel / färg	grå
Material ledare	förtennad Cu-ledare
Ledningsmotstånd	≤ 145 Ω/km (vid 20 °C)
Isolationsmotstånd	≥ 20 MΩ*km (20 °C)
Minsta böjradie, fast kablage	101 mm
Minsta böjradie, rörligt förlagd	182 mm
Dynamisk lastkapacitet (böjning)	Böjcykler maximalt: 5000 (Vid radie ≥ 18 x ytterdiameteren)
Halogenfri	nej
Flamhärdighet	IEC 60332-1-2 (råledning) VDE 0842, Teil 332-1-2 (råledning) IEC 60332-3-22 (råledning)

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Frontadapter



2321622

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2321622>

	UL VW-1
	CSA FT-1
oljebeständighet	mot enstaka stänk (råledning)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
Kapslingsklass (Monteringsställe)	≥ IP54 (Monteringsställe)
Drifttemperatur (fast förläggning)	-40 °C ... 70 °C (fast installation)
Drifttemperatur (rörlig förläggning)	-10 °C ... 70 °C (rörlig installation)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 80 °C
Höjdläge	≤ 2000 m

Godkännanden

UKCA

Certifikat	UKCA-konform
------------	--------------

Anmärkning

Drifthanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.
-----------------	---

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Frontadapter



2321622

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2321622>

Ritningar

Anslutningsritning

40-pos. connector the I/O card	40-pos. connector to the module	Wire color
1	40	black
2	39	brown
3	38	red
4	37	orange
5	36	yellow
6	35	green
7	34	blue
8	33	violet
9	32	gray
10	31	white
11	30	white-black
12	29	white-brown
13	28	white-red
14	27	white-orange
15	26	white-yellow
16	25	white-green
17	24	white-blue
18	23	white-violet
19	22	white-gray
20	21	brown-black
21	20	brown-red
22	19	brown-orange
23	18	brown-yellow
24	17	brown-green
25	16	brown-blue
26	15	brown-violet
27	14	brown-gray
28	13	brown-white
29	12	green-black
30	11	green-brown
31	10	green-red
32	9	green-orange
33	8	green-blue
34	7	green-violet
35	6	green-gray
36	5	green-white
37	4	yellow-black
38	3	yellow-brown
39	2	yellow-red
40	1	yellow-orange

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Frontadapter



2321622

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2321622>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com