

FLKM 50-PA/DO326/S7-300 - Frontadapter



2321952

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2321952>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



VARIOFACE frontadapter, för 6ES7 326-2BF01-0AB0 från SIMATIC® S7-300 (50-polig FLK-kontakt)

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2321952
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK231S
Produktnyckel	DK231S
GTIN	4046356428408
Vikt per styck (inklusive förpackning)	59 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	35 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

FLKM 50-PA/DO326/S7-300 - Frontadapter



2321952

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2321952>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Frontadapter
------------	--------------

Isoleringsegenskaper

Isolering	Funktionsisolering
Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Driftspänning (AC)	≤ 25 V AC
Driftspänning (DC)	≤ 60 V DC
Ström (per serie)	≤ 2 A
Ström (Summaström)	≤ 8 A (vid inmatning via bryggad separat spänningsförsörjning)
Märkisolationspänning	63 V
Märkstötspänning	0,6 kV

Kompatibelt styrsystem SIEMENS S7-300 / ET 200 M

Passande I/O-kort	6ES7326-2BF01-0AB0
	6ES7326-2BF10-0AB0

Anslutningsdata

Fältnivå

Anslutningstyp	IDC/FLK-stiftlist
Antal anslutningar	1
Poltal	50
Delning	2,54 mm

Försörjning

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Ledararea styv	0,4 mm² ... 1 mm²
Ledararea flexibel	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Ledarare AWG	26 ... 16

Mått

Artikelmått

Bredd	27 mm
Höjd	115,09 mm
Djup	29,82 mm

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP00
----------------	------

FLKM 50-PA/DO326/S7-300 - Frontadapter



2321952

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2321952>

Drifttemperatur	-20 °C ... 60 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montering

Monteringsläge	valfri
----------------	--------

Anmärkning

Drifthanvisning	Installationen, applikationen resp. produkternas användning får endast utföras av kvalificerad personal. Det ska säkerställas att alla säkerhetskrav uppfylls, inklusive samtliga tillämpliga lagar, föreskrifter och standarder.
Drifthanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.

FLKM 50-PA/DO326/S7-300 - Frontadapter




2321952

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2321952>

Ritningar

Kopplingsschema



Kopplingsschema FLKM 50-PA/DO326/S7-300

FLKM 50-PA/DO326/S7-300 - Frontadapter

2321952

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2321952>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
-------------	----------

FLKM 50-PA/DO326/S7-300 - Frontadapter



2321952

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2321952>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com