


VIP-3/SC/FLK50/LED - Anslutningsmodul



2322113

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2322113>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



VARIOFACE-modul, med skruvanslutning och flatkabelkontakt, för montering på NS 35 skenor, hane inkl. korta och långa låsbyglar, potal: 50, med LED

Fördelar

- 10-polig ... 64-polig
- Metallfot
- Enligt IEC 60603-13
- 1:1-anslutning
- Skruvanslutning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2322113
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	DK2111
Produktnyckel	DK2111
GTIN	4046356451055
Vikt per styck (inklusive förpackning)	233,21 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	232,8 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	US

VIP-3/SC/FLK50/LED - Anslutningsmodul



2322113

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2322113>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anslutningsmodul
Produktfamilj	VARIOFACE Professional
Poltal	50

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	24 V DC
Max. strömbelastningsförmåga per gren	1 A

Anslutningsdata

Fältnivå

Anslutning enligt norm	IEC / EN
Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M3
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 12

Styrnivå

Anslutningstyp	IDC/FLK-stiftlist
Antal anslutningar	1
Poltal	50
Delning	2,54 mm

Signalering

Statusindikering	LED
Statusindikering finns	ja

Mått

Artikelmått

Bredd	93,1 mm
Höjd	69 mm
Djup	62 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0

VIP-3/SC/FLK50/LED - Anslutningsmodul



2322113

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2322113>

Isolationsmaterial kåpa	Polyamid PA oförstärkt
-------------------------	------------------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montering


Monteringssätt	DIN-skenemontage
Monteringsläge	valfri

Anmärkning

Driftanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.
----------------	---

Ritningar

Kopplingsschema



VIP-3/SC/FLK50/LED - Anslutningsmodul



2322113

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2322113>

Klassifikationer

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121432
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com