

VIP-3/SC/HD44SUB/F - Anslutningsmodul



2322427

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2322427>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



VARIOFACE-modul, med skruvanslutning och High-Density D-SUB miniaturhona, för montering på NS 35-skenor, poltal: 44, bredd: 135 mm

Fördelar

- Skruvanslutning
- 1:1-anslutning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2322427
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK2112
Produktnyckel	DK2112
GTIN	4046356451727
Vikt per styck (inklusive förpackning)	213,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	213,9 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	US

VIP-3/SC/HD44SUB/F - Anslutningsmodul



2322427

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2322427>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anslutningsmodul
Produktfamilj	VARIOFACE Professional
Poltal	44

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	25 V AC
	60 V DC
Max. strömbelastningsförmåga per gren	1 A

Anslutningsdata

Anslutning 1 (styrsystems nivå)

Anslutningstyp	High Density D-SUB hona
Skruvgänga	UNC 4-40
Antal anslutningar	1
Poltal	44

Anslutning 2 (fält nivå)

Anslutning enligt norm	IEC / EN
Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M3
Poltal	45
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 12
Åtdragningsmoment	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Signalering

Statusindikering	nej
Statusindikering finns	nej

Mått

Artikelmått

Bredd	82,9 mm
Höjd	69 mm
Djup	62 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0

VIP-3/SC/HD44SUB/F - Anslutningsmodul



2322427

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2322427>

Isolationsmaterial kåpa	Polyamid PA oförstärkt
-------------------------	------------------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	EN 50178
---------------------	----------


Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Monteringsläge	valfri

Anmärkning

Drifthanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.
-----------------	---

Ritningar




VIP-3/SC/HD44SUB/F - Anslutningsmodul

2322427

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2322427>



Kopplingsschema



universiellt kopplingsschema

VIP-3/SC/HD44SUB/F - Anslutningsmodul



2322427

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2322427>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2322427>

 cUL Recognized Godkännande-ID: E238705				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	125 V	1 A	30 - 12	-

 UL Recognized Godkännande-ID: E238705				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	125 V	1 A	30 - 12	-

VIP-3/SC/HD44SUB/F - Anslutningsmodul



2322427

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2322427>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	baec45e9-865e-41f5-9b4f-f70a649f6cda