

NLC-OP1-MKT - Monteringsset

2701140

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701140>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Monteringsset



Produktbeskrivning

Monteringsset för Nanoline-operatörspanel. Settet omfattar receptorkapslingen, installerad på basenheten, monteringsbygel för kopplingsskåpsinstallationen och kabeln för anslutningen till basenheten.

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2701140
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DRACAZ
Produktnyckel	DRACAZ
GTIN	4046356325271
Vikt per styck (inklusive förpackning)	156 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	151,6 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	IN

NLC-OP1-MKT - Monteringsset

2701140

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701140>



Setet består av

NLC-OP1-MKT-BASE - Fastsättningsenhet

2701250

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701250>

Panel för montering i basenheten, RJ45-kontakt för separat kontrollpanel



NLC-OP1-MKT-BRACKET - Monteringsvinkel

2701263

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701263>

Monteringsvinkel för separat installation av kontrollpanel



NLC-OP1-MKT - Monteringsset

2701140

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701140>



NLC-OP1-MKT-CBL - Ledning

2701438

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701438>

Operatörsterminal-kabel



NLC-OP1-MKT - Monteringsset

2701140

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701140>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Monteringsmaterial
------------	--------------------

Elektriska egenskaper

Försörjning

Maximal strömupptagning	50 mA
Strömförbrukning typisk	32 mA

Mått

Bredd	76 mm
Höjd	31,5 mm
Djup	46 mm

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden


Drifttemperatur	0 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	0 °C ... 60 °C

Montering

Monteringssätt	Kopplingsskåpsdörrsmontering
----------------	------------------------------

Ritningar

Schematisk ritning



NLC-OP1-MKT - Monteringsset

2701140

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701140>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27240692
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com