

VISU+ 2 RT-D 128 WEB3 AD - Visualiseringsprogramvara



2701147

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701147>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Runtime-licens för Visu+ inklusive 3 WebClients (webbklienter) och funktionen Alarm Dispatcher (larmsändare) med en begränsning av I/O-data och variabler i skript till 128 bytes. Dessutom är 2 direkta drivrutinsanslutningar möjliga.

Fördelar

- Åtkomstskydd med användarhantering
- Helt skalbara processbilder för användning av en design på olika apparater och bildskärmsstorlekar
- Mjukvaran och projektet är flerspråkigt genom unicode-stöd och online-växling
- Full SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) -funktionalitet med visualisering, trendvisning och larmhantering
- Styrningskoppling med OPC och 2 direkt drivrutiner
- Direkta drivrutiner till styrsystem, t.ex. till Siemens S7 eller med Modbus/TCP och Modbus/RTU
- Dataloggning, trendframställning och recepthantering
- Script kan skapas i VBA och IL

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2701147
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	DRDAAB
Produktnyckel	DRDAAB
GTIN	4046356703529
Vikt per styck (inklusive förpackning)	22 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	20 g
Tullnummer	49119900
Ursprungsland	DE

VISU+ 2 RT-D 128 WEB3 AD - Visualiseringsprogramvara



2701147

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701147>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Visualiseringsprogram
Basfunktionalitet	Know-how-skydd och säkerhet genom kryptering av projekten.
	Inkoppling till databas i realtid med ODBC till MS ACCESS, MS EXCEL och SQL-Server
	FDA CRF 21 part 11 kompatibel
Utvidgad funktionalitet	Webbklientanpassad

Systemegenskaper

Programvarans avsedda användning	Visualisering
----------------------------------	---------------

Licensinformation

Typ av licens	Runtime-licens
---------------	----------------

Funktion

BASFUNKTIONALITET	Know-how-skydd och säkerhet genom kryptering av projekten.
	Inkoppling till databas i realtid med ODBC till MS ACCESS, MS EXCEL och SQL-Server
	FDA CRF 21 part 11 kompatibel
Utvidgad funktionalitet	Webbklientanpassad
Integrerad funktion	Onlineprojektering
	Lösenordsskydd
	Språkomställning
	Larmhantering
	Webbklient
Antal I/O-punkter	128
Antal clients	3

Systemkrav

Hårddisk	min. 1 Gbyte (rekommenderat: 2 GByte)
Arbetsminne	min. 1 Gbyte (2 Gbyte med Windows Vista och Windows 7)
Webbaserad hantering	Internet Explorer från version 5.5
Understödda språk	tyska, engelska, franska, italienska
Optisk enhet	DVD-ROM
Bildskärmsupplösning	1024 x 768 pixel (XGA)

Systemkrav för utvecklingsmiljö

Operatörsenheter	Tangentbord, mus
Operativsystem	Windows® 11
	Windows® 10
	Windows® 8.1
	Windows® 8
	Windows® 7
	Windows® Embedded Standard 7

VISU+ 2 RT-D 128 WEB3 AD - Visualiseringsprogramvara



2701147

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701147>

	Windows® Server 2019
	Windows® Server 2016
	Windows® Server 2012 R2
	Windows® Server 2012
	Windows® Server 2008 R2
	Windows® Server 2008
	Windows® Server 2003

Systemkrav för körtidsmiljö

Operativsystem	Windows® 11
	Windows® 10
	Windows® 8.1
	Windows® 8
	Windows® 7
	Windows® Embedded Standard 7
	Windows® XP Embedded
	Windows® Server 2019
	Windows® Server 2016
	Windows® Server 2012 R2
	Windows® Server 2012
	Windows® Server 2008 R2
	Windows® Server 2008
	Windows® Server 2003
	Windows® CE 5.0
	Windows® CE 6.0
	Windows® Mobile

VISU+ 2 RT-D 128 WEB3 AD - Visualiseringsprogramv ara



2701147

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701147>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27242502
ECLASS-15.0	27242502

ETIM

ETIM 9.0	EC001416
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43231500
-------------	----------

2701147

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701147>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ej tillämplig, (EEE), får inte användas i EEE
---	---

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com