

SD FLASH 2GB APPLIC A - Program- /konfigurationsminne



2701190

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701190>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Program- och konfigurationsminne för utökning av det interna flashminnet, jackbart, 2 Gbyte med licensnyckel för funktionsblocksbibliotek. Licenspliktiga funktionsblock finner du i dokumentationen.

Produktbeskrivning

Program- och konfigurationsminne för lagring av applikationsprogrammen och andra filer i PLC:ns filsystem, med kunds specifika licensbitar och licensnyckel för funktionsblocksbibliotek. Licenspliktiga funktionsblockbibliotek finner du i dokumentationen.

Enskilda funktionsblock från Phoenix Contact är utrustade med en licensmetod, d.v.s. man måste betala en licens för varje styrsystem där funktionen som kräver licens ska användas. Under funktionstiden kontrollerar komponenterna licensen som sparas i styrsystemet och aktiverar den, eller så kan den användas i demoläge under en begränsad tid. Licenspliktiga funktionsblocksbibliotek finner du i dokumentationen

Beakta de tekniska egenskaperna som är angivna för ditt/dina styrsystem och kontrollera om de är lämpliga för din applikation.

För användare som inte använder funktionsblocksbiblioteken, finns program- och konfigurationsminnet även tillgängligt utan licens.

Fördelar

- Licensnyckel för funktionskomponent-bibliotek
- Lagring av applikationsprogrammen och andra filer i PLC:ns filsystem.
- Program- och konfigurationsminne, jackbart, med licensnyckel för funktionsblockbibliotek

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2701190
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DRAAZA
Produktnyckel	DRAAZA
GTIN	4046356716345
Vikt per styck (inklusive förpackning)	9,7 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	8,5 g
Tullnummer	85235190
Ursprungsland	DE

SD FLASH 2GB APPLIC A - Program- /konfigurationsminne



2701190

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701190>

Tekniska data

Anmärkning

Användningsanvisning

Användningsanvisning	Endast för industriell användning
----------------------	-----------------------------------

Artikelegenskaper

Produkttyp	Lagringsmedium
Användning	Licensnyckel för applikationer
Monteringsläge	vertikal

Elektriska egenskaper

Maximal förlusteffekt vid märkvillkor	0,165 W
---------------------------------------	---------

Försörjning

Spänningsförsörjning	3,3 V DC
Spänningsområde	2,7 V DC ... 3,6 V DC
Strömförbrukning typisk	typ. 50 mA

Materialuppgifter

Kåpans material	Plast
-----------------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 85 °C
-----------------	------------------

Montering

Monteringsläge	vertikal
----------------	----------

SD FLASH 2GB APPLIC A - Program- /konfigurationsminne



2701190

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701190>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27242212
ECLASS-15.0	27242212

ETIM

ETIM 9.0	EC000192
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32101600
-------------	----------

SD FLASH 2GB APPLIC A - Program- /konfigurationsminne



2701190

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701190>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com