

FL RUGGED BOX OMNI-2 - Kopplingsbox



2701439

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701439>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Set med kopplingsboxar för uppbyggnad av trådlösa system för industriapplikationer, inkl. tre direkt påskruvbara rundstrålantennor 2,4 / 5 GHz, IP66, med DIN-skena, proppar och förskruvningar, med nätaggregat 100 V ... 240 V, utan apparat

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2701439
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DNN2WZ
Produktnyckel	DNN2WZ
GTIN	4046356752190
Vikt per styck (inklusive förpackning)	2 083,4 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	2 043,2 g
Tullnummer	85177100
Ursprungsland	DE

FL RUGGED BOX OMNI-2 - Kopplingsbox



2701439

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701439>

Setet består av

ANT-OMNI-2459-02 - Antenn

2701408

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701408>



Rundstrålantenn för skåpsmontering, frekvensband: 2,4 GHz/5 GHz, gain: 2,5 dBi/5 dBi, kapslingsklass: IP68, anslutning: N (male)

RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Antennkabel

2701402

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701402>



Antennkabel för skåpsgenomföringen, ytterdiameter: 3,2 mm, innerledare: flexibel, dämpning: 0,6 / 0,9 / 1,4 dB bei 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, anslutning: N (female) -> RSMA (male), kabellängd: 0,5 m

FL RUGGED BOX OMNI-2 - Kopplingsbox

2701439

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701439>



STEP-PS/ 1AC/24DC/0.5 - Strömförsörjning

2868596

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2868596>




Primärswitchad strömförsörjning STEP POWER för montering på DIN-skena och direkt montering, ingång: enfas, utgång: 24 V DC/0,5 A

PT 2,5-QUATTRO - Genomgångsplint

3209578

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3209578>



Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 4, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 2,5 mm², area: 0,14 mm² - 4 mm², monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

FL RUGGED BOX OMNI-2 - Kopplingsbox




2701439

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701439>

PT 2,5-QUATTRO BU - Genomgångsplint

3209581

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3209581>



Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 4, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 2,5 mm², area: 0,14 mm² - 4 mm², monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå

PT 2,5-QUATTRO-PE - Skyddsledarplint

3209594

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3209594>



Skyddsledarplint, antal anslutningar: 4, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 2,5 mm², area: 0,14 mm² - 4 mm², monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grön-gul

FL RUGGED BOX OMNI-2 - Kopplingsbox



2701439

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701439>

VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-kontaktdon

1656725

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1656725>



RJ45-kontaktdon, konstruktion: RJ45, kapslingsklass: IP20, porttal: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: Plast, anslutningstyp: Slitsplintanslutning, anslutningsarea: AWG 26- 23, kabelanslutning: rak, färg: mörkgrå A RAL 7042, Ethernet

FL RUGGED BOX OMNI-2 - Kopplingsbox



2701439

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701439>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Plintlåda
------------	-----------

Mått

Bredd	174 mm
Höjd	254 mm
Djup	137 mm

Materialuppgifter

Kåpans material	PC
-----------------	----

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP66
----------------	------

FL RUGGED BOX OMNI-2 - Kopplingsbox



2701439

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701439>

Klassifikationer

ETIM

ETIM 8.0	EC000261
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

FL RUGGED BOX OMNI-2 - Kopplingsbox



2701439

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2701439>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(b)-II, 6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	aa51d031-266c-49db-b8fe-f73e95c32d79

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com