

# ME B-SA/NS 35 BK - Lock



2713052

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2713052>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Plintskydd, 1 remsa täcker upp till 12 anslutningspunkter, för ME-BUS-kontaktsidan (honsidan)



## Fördelar

- Enkel montering utan verktyg
- Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnr                              | 2713052                                  |
| Antal/förp.                            | 10 Styck                                 |
| Minsta beställningsantal               | 10 Styck                                 |
| Information                            | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod                        | ACHACZ                                   |
| Produktnyckel                          | ACHACZ                                   |
| GTIN                                   | 4017918908201                            |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 5,22 g                                   |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 4,49 g                                   |
| Tullnummer                             | 39269097                                 |
| Ursprungsland                          | DE                                       |

# ME B-SA/NS 35 BK - Lock

2713052

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2713052>



## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Produkttyp                | Blindplugg        |
| Kapslingstyp              | DIN-skenekapsling |
| Kapslingsserie            | ME                |
| Ventilationsöppning finns | nej               |

### Mått

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Bredd                          | 14,5 mm |
| Höjd                           | 91,1 mm |
| Djup                           | 17,9 mm |
| Djup från DIN-skenans överkant | 15,2 mm |

### Materialuppgifter

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Färg (Kapsling)                | svart (RAL 9005) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0               |
| Kåpans material                | PA               |
| Ytbeskaffenhet                 | obehandlad       |

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Omgivningsförhållanden

|                                           |                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Max IP-kod som kan uppnås                 | IP20                                            |
| Drifttemperatur                           | -40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport)  | -40 °C ... 55 °C                                |
| Omgivningstemperatur (montering)          | -5 °C ... 100 °C                                |
| Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 80 %                                            |

### Montering

|                |         |
|----------------|---------|
| Monteringssätt | Montera |
|----------------|---------|

# ME B-SA/NS 35 BK - Lock

2713052

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2713052>



## Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2713052>



**UL Recognized**

Godkännande-ID: E240868

# ME B-SA/NS 35 BK - Lock

2713052

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2713052>



## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002779 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# ME B-SA/NS 35 BK - Lock

2713052

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2713052>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)