

ME MAX LP SAMPLE MSTBO 2-2 - Kretskort




2713777

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2713777>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Kretskort, för egen bestyckning för COMBICON anslutningsteknik



Fördelar

- Enkel montering

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2713777
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	5 Styck
Försäljningskod	ACHABZ
Produktnyckel	ACHABZ
Katalogsida	Sida 685 (C-1-2013)
GTIN	4017918927264
Vikt per styck (inklusive förpackning)	27,798 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	27,05 g
Tullnummer	85340019
Ursprungsland	DE

ME MAX LP SAMPLE MSTBO 2-2 - Kretskort



2713777

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2713777>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kretskort
Kapslingstyp	DIN-skenekapsling
Kapslingsserie	ME-MAX
Produktfamilj	ME-MAX
Antal rader	2

Mått

Bredd	95,2 mm
Höjd	99,2 mm
Djup	1,6 mm

Materialuppgifter

Färg	grön
Kåpans material	FR 4-21

ME MAX LP SAMPLE MSTBO 2-2 - Kretskort



2713777

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2713777>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27260692
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME MAX LP SAMPLE MSTBO 2-2 - Kretskort



2713777

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2713777>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com